

Gabinete USB 3.1 (10 Gbps) para Unidades de Disco Duro o SSD SATA de 2.5" - USB-A, USB-C

Product ID: S251BU31315



Este gabinete de una sola unidad USB 3.1 Gen 2 constituye una solución ultrarrápida, portátil y externa de almacenamiento para unidades externas de disco duro o de estado sólido de 2.5" de hasta 15mm de altura. El gabinete proporciona acceso rápido a sus datos, donde quiera que vaya, y le permite mantener sus datos después de una actualización con una nueva unidad SSD o DD en su computadora.

Rendimiento ultrarrápido

El gabinete para unidad de disco le permite aprovechar el alto rendimiento de los más recientes modelos de unidades SSD y DD. USB 3.1 Gen 2 también ofrece mayor ancho de banda y velocidades de hasta 10Gbps para acceso ultrarrápido a sus datos. Los profesionales de informática, personal médico, investigadores, profesionales creativos y cualquier otra persona que necesite fácil acceso a sus datos al desplazarse/viajar se beneficiarán de este gabinete portátil de unidad de disco. Esta caja le permite acceder de forma rápida a sus datos, explorar sus archivos y editar sus documentos.

El gabinete también le permite el fácil acceso a las unidades, para la migración, duplicado y copiado de seguridad de sus datos, a fin de que estos estén seguros en todo momento.

Versátil y compatible

A diferencia de la mayoría de gabinetes de unidades de disco, solo compatibles con unidades SSD y HDD SATA de hasta 9.5mm de altura, este gabinete es compatible con casi todas las unidades SATA de 2.5" de hasta 15mm de altura. Además, incluye un cable USB Type-C a Micro-B para la conexión con los modelos más recientes de laptops, tablets y smartphones equipados con USB-C. También se incluye un cable USB Type-A a Micro-B, lo cual ofrece retrocompatibilidad con sus dispositivos USB 3.0 y 2.0 existentes.

Este gabinete obtiene la alimentación directamente del puerto USB de su dispositivo, lo cual significa que no necesita alimentación externa. Para facilitar el almacenamiento portátil, puede llevarla dentro del maletín de su laptop o cualquier otra maletín, al desplazarse a cualquier lugar: de casa a la oficina, en un hospital o laboratorio, o en exteriores, de manera que pueda acceder a sus datos en todo momento.

Protección de sus datos

Fabricado en un gabinete delgado y duradero de aluminio, para ayudarle a mantener sus datos seguros donde quiera que vaya. La estructura de aluminio con aberturas de ventilación que ayudan a disipar el calor y enfriar de forma pasiva el gabinete evitan fallos y pérdidas de datos.

El modelo S251BU31315 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Agregue almacenamiento externo y portátil de datos a su laptop o tablet equipado con USB-C o USB-A, mediante el uso de una unidad de estado sólido o disco duro con una altura variable entre 5mm a 15mm
- Utilice sus discos duros o de estado sólido (SSD/DD) SATA a la máxima velocidad y aproveche la conectividad ultrarrápida que ofrece USB 3.1 Gen 2 (10Gbps)
- Haga copias de seguridad de datos importantes en un dispositivo externo de almacenamiento

Features

- Convierta una unidad de 2.5" en una unidad USB 3.1 de almacenamiento externa para su tablet o laptop equipada con USB-C
- Compatible con alturas de unidad de 5mm a 15mm
- Retrocompatible, se puede utilizar con sus dispositivos USB 3.0 y 2.0
- Compatible con SATA I, II y III (hasta 6Gbps)
- Gabinete de aluminio duradera y elegante
- Alimentado directamente desde un puerto USB
- Compatibilidad con UASP para un rendimiento óptimo

Hardware	Warranty	2 Years
	Cantidad de Unidades	1
	ID del Conjunto de Chips	ASMedia - ASM1351
	Interfaz	USB 3.1 Gen 2
	Tamaño de la Unidad	2.5in
	Tipo de Bus	USB 3.1 Gen 2
	Unidades Compatibles	SATA
	Ventilador(es)	No
Rendimiento	4Kn Support	Sí
	Capacidad Máxima de la Unidad	Probada con discos duros de hasta 2TB a 7200RPM
	Compatibilidad con UASP	Sí
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	10 Gbps
	Tipo y Velocidad	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
	TRIM Support	Sí
Conector(es)	Conectores de la Unidad	1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Hembra
	Conectores del Host	1 - USB 3.1 USB type Micro-B (10 pines, Gen 2, 10Gbps) Hembra
Software	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Indicadores	Indicadores LED	1 - Alimentación y actividad
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
Requisitos Ambientales	Humedad	Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% RH (humedad relativa) Humedad de almacenamiento: 5% ~ 95% RH (humedad relativa)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.8 in [21.5 mm]
	Altura Máxima de la Unidad	0.6 in [15 mm]
	Ancho del Producto	3 in [75 mm]
	Color	Negro
	Longitud del Producto	4.7 in [120 mm]

	Peso del Producto	3.7 oz [105 g]
	Tipo de Gabinete	Aluminio
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	8.8 oz [250 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Caja de unidad de disco 1 - Cable USB-C a Micro-B 1 - Cable USB-A a Micro-B 1 - Destornillador 5 - tornillos para montaje de unidad 3 - tornillos para la caja 1 - Guía rápida de inicio

Product appearance and specifications are subject to change without notice.