

## Câble Infiniband SFF-8470 de 2 m - Câble SAS externe SFF-8470 vers SFF-8470 2 m

Product ID: SAS7070S200



Le câble Infiniband externe SAS7070S200 de 2 m est conçu pour les réseaux, les serveurs, les postes de travail et les ordinateurs de bureau de haute performance avec prise en charge de vitesses de transfert de données jusqu'à 6 Gb/s.

Ce câble externe SAS durable comporte des fiches SFF-8470 à SFF-8470 pour brancher vos périphériques SAS externes (contrôleurs, disques durs, réseau de stockage SAN, etc.) et est conforme au TAA en matière d'achats fédéraux (Annexe GSA).

Fait de matériaux de grande qualité, ce câble SFF-8470 de 2 m bénéficie de la garantie à vie StarTech.com et est comparable à la pièce HP n° 389668-B21.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- À utiliser dans les réseaux de stockage pour connecter les boîtiers et les contrôleurs compatibles extenseurs SAS
- Connectez des contrôleurs SAS à des faces arrière SAS
- Branchez un disque dur externe à un contrôleur SAS

### Features

- 2x (4x) fiches Infiniband SFF-8470 avec vis de serrage
- Connecteurs en métal durables
- Prise en charge de vitesses de transfert pouvant atteindre 6 Gb/s
- Double blindage EMI/RFI
- Conception à voies multiples
- Compatibilité avec de nombreux serveurs, dont :
  - HP ProLiant DL380 G5
  - HP Storage 50 Modular Smart Array
  - HP Storage 2000fc G2 Modular Smart Array
  - HP Storage 2000fc Modular Smart Array
  - HP Storage 2000i G2 Modular Smart Array
  - HP Storage 2000i Modular Smart Array
  - HP Storage 2000sa G2 Modular Smart Array
  - HP Storage 2000sa Modular Smart Array

<b>Matériel</b>	Warranty	Lifetime
	Nombre de conducteurs	32
	Type de blindage du câble	Triple blindage (double feuille d'aluminium et blindage tressé)
	Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
<b>Connecteur(s)</b>	Connecteur A	1 - SFF-8470 (32 broches , Infiniband , SAS externe) Prise
	Connecteur B	1 - SFF-8470 (32 broches , Infiniband , SAS externe) Prise
<b>Caractéristiques physiques</b>	Calibre du fil	28 AWG
	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	0.000
	Largeur du produit	0.000
	Longueur de câble	6.6 ft [2 m]
	Longueur du produit	6.6 ft [2 m]
	Poids du produit	9.1 oz [258 g]
<b>Informations d'emballage</b>	Package Height	0.9 in [22 mm]
	Package Length	13 in [33 cm]
	Package Width	10 in [25.5 cm]
	Poids brut	9.6 oz [272 g]
	Quantité par paquet	1
<b>Contenu du paquet</b>	Inclus dans le paquet	1 - Câble SAS Serial Attached SCSI 2 m - SFF-8470 vers SFF-8470

Product appearance and specifications are subject to change without notice.