

Standalone Festplatten Löscher und Dock für 2,5" / 3,5" SATA Laufwerke - USB 3.0 - 4Kn Unterstützung

Product ID: SDOCK1EU3P2



Nutzen Sie Ihre SATA-Laufwerke optimal. Dieser unabhängige Festplatten-Löscher macht es Ihnen leicht, Ihre 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-Solid-State-Laufwerke oder Festplatten ohne Anschluss an einen Hostcomputer wiederzuverwenden oder einem neuen Zweck zuzuführen. Er funktioniert mit den meisten SATA-SSDs und -HDDs einschließlich 4-Kn-Laufwerken und bietet eine ausgedruckte Bestätigung, sobald Ihre Laufwerke sicher gelöscht wurden.

Mit dem SSD/HDD-Löscher erhalten Sie zudem ein Dock mit Einzellaufwerk für Ihr SATA-Laufwerk mit schneller USB 3.0-Leistung, auch als USB 3.1 Gen 1 bekannt (5 Gbit/s).

Branchenweit anerkannte Löschmodi

Dank der Verwendung branchenweit anerkannter Löschmodi können Sie sicher sein, dass der unabhängige Löscher die Daten Ihrer 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SSD oder HDD sicher bereinigt oder löscht.

Der Festplatten-Löcher unterstützt neun Löschmodi, darunter Schnelles Löschen, Überschreiben (1 Durchgang oder mehrere Durchgänge), Benutzerdefiniertes Löschen, Sicheres Löschen und Erweitertes Sicheres Löschen. Die Löschmethoden für das Überschreiben mit mehreren Durchgängen (3 Durchgänge, vollständige Löschung der Festplatte) entsprechen den Anforderungen der DoD-Standards (5220.22-M).

Entfernen Sie sensible Daten sicher, bestätigt durch eine ausgedruckte Quittung

Der Festplatten-Löcher kann an einen seriellen RS-232-Drucker angeschlossen werden, um einen Bericht zum Löschvorgang auszudrucken. Damit erhalten Sie eine Bestätigung, dass der Löschvorgang erfolgreich abgeschlossen wurde. Diese Funktion ist ideal für IT-Techniker, Systemadministratoren und alle Abteilungen, die für das Löschen sensibler oder vertraulicher Daten eine Bestätigung benötigen. Auf der gedruckten Quittung werden deutlich Uhrzeit und Datum der Festplattenlöschung sowie der verwendete Löschmodus dargestellt.

Einfache Festplattenverwaltung und breite Kompatibilität

IT-Technikern oder Business-Profis, die Dateien überprüfen oder verschiedene Festplatten testen müssen, erleichtert das Dock mit Hot-Swap-Funktionalität die Zufuhr und Entnahme von Festplatten nach Bedarf. Das einzelne SATA-Laufwerk ermöglicht das Beladen von oben und bietet einfachen Zugriff auf Ihre Festplatten. Dies erleichtert die schnelle Sicherung oder Datenübertragung auf eine Festplatte oder ein Solid-State-Laufwerk.

Dank Unterstützung für SATA I-, II- und III-Laufwerke sowie Festplatten mit hoher Kapazität, einschließlich 4-Kn-Laufwerken, ist diese Dockingstation kompatibel mit nahezu allen 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SATA-SSD oder -HDD.

Mithilfe eines kompatiblen Adapters von StarTech.com funktioniert das Löscher-Dock zudem mit 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-IDE-Festplatten, mSATA-Festplatten und SATA M.2-Festplatten:

IDE-Festplatten: Verwenden Sie den StarTech.com-Adapter SAT2IDEADPSATA-zu-2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-IDE-Festplattenadapter für HDD Docks

mSATA-Festplatten: Verwenden Sie den StarTech.com-Adapter SAT32MSAT257mSATA-SSD-zu-2,5-Zoll-SATA-Adapter-Konverter

M.2-Festplatten: Verwenden Sie den StarTech.com-Adapter SAT32M225M.2 NGFF-SSD-zu-2,5-Zoll-SATA-Adapter-Konverter

Müheleose Einrichtung und kompaktes Design

Der Festplatten-Löcher ist betriebssystemunabhängig und ermöglicht so eine schnelle und einfache Einrichtung. Dank seines kompakten Designs nimmt er nur wenig Platz in Anspruch, sodass Sie ihn mühelos an Ihrem Arbeitsplatz verstauen können.

Der SDOCK1EU3P2 wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- IT-Techniker und Business-Profis, die schnell und sicher Daten löschen müssen, um SSDs oder HDDs einem neuen Zweck zuzuführen
- Systemadministratoren, IT-Profis und Geschäftsadministratoren, die schnellen Zugriff auf Laufwerke benötigen
- Für IT-Techniker, die regelmäßig unterschiedliche Festplatten testen und wechseln müssen

Features

- Sanitize drives confidently using this SSD HDD eraser with erase modes that meet global standards
- Monitor the status of erasure procedures and keep printed logs for your records
- Back up your data prior to erasing a drive, use the eraser as a SATA dock
- Supports USB 3.0 data transfer speeds of 5Gbps

Hardware	Warranty	2 Years	
	Anzahl von Laufwerken	1	
	Bustyp	USB 3.0	
	Chipset-ID	Xilinx - Spartan-6	
	Laufwerkgröße	2.5in & 3.5in	
	Laufwerkinstallation	Entnehmbar	
	Laufwerktyp	SATA	
	Schnittstelle	USB 3.0	
Leistung	4Kn Support	Ja	
	Hot Swap-Funktion	Ja	
	Löschmodi	Quick Erase	
		1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)	
		3-Pass Overwrite	
		7-Pass Overwrite	
		Custom Erase	
		Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge)	
		Enhanced Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge)	
	Max. Datenübertragungsrate	3 Gbit/s	
	Max. Laufwerkkapazität	Derzeit getestet mit bis zu 10 TB 7200 RPM	
	MTBF	8.640 Stunden	
	Portvervielfältigung	Nein	
S.M.A.R.T. Support	Ja		
Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s		
	SATA III (6 Gbps)		
Steckverbinder	Andere Schnittstelle(n)	1 - DB 9-pin Serial Stecker	
	Hostanschlüsse	1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Buchse	
	Laufwerksteckverbinder	2 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Steckdose	
Software	Betriebssystemkompatibilität	Betriebssystem-unabhängig; Keine Treiber oder Software erforderlich.	
Spezielle Hinweise/Anforderungen	Hinweis	Quittungsdruck über RS232-Seriell-Port erfordert einen Drucker, der die Druckersteuersprache ESC/P unterstützt.	

Anzeiger	LED-Anzeiger	1 - 2-Zeilen LCD Display obenauf 1 - Ein-/Aus-LED 1 - Aktivitäts-LED 1 - HPA/DCO-Erkennungs-LED
Strom	Ausgangsspannung	12 DC
	Ausgangsstrom	5 A
	Eingangsspannung	110V-240V AC
	Eingangsstrom	1.4 A
	Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Steckertyp	M
	Stromverbrauch	60
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Feuchtigkeit	10% bis 90% Relative Luftfeuchtigkeit
	Lagertemperatur	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyt	Stahl und Kunststoff
	Produktbreite	4.8 in [123 mm]
	Produktgewicht	23.2 oz [656 g]
	Produktthöhe	2.8 in [70 mm]
	Produktlänge	5.5 in [140 mm]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	4.5 lb [2.1 kg]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - Laufwerks-Löscher und -Dock 1 - USB 3.0 Kabel 1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ) 1 - Kurzanleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.