

Modulo ricetrasmittitore SFP+ compatibile con Juniper SFPP-10GE-LRM - 10GBase-LRM

Product ID: SFPP10GELRMS



Il SFPP10GELRMS è un modulo ricetrasmittitore SFP+ in fibra compatibile con Juniper SFPP-10GE-LRM progettato, programmato e testato per funzionare con switch e router prodotti da Juniper®. Offre una connettività affidabile 10 GbE su cavo in fibra per le reti compatibili con 10GBase-LRM a una distanza massima di 2 km.

Specifiche tecniche:

- **Lunghezza d'onda:** 1310nm
- **Massima velocità di trasferimento dei dati:** 10 Gbps
- **Tipo:** multimodale
- **Tipo di connessione:** Connettore in LC
- **Massima distanza di trasferimento:** 2 km
- **MTBF:** 38,631,862 ore
- **Consumo energetico:** < 1,0 W
- **Digital Diagnostics Monitoring (DDM):** sì

Questo modulo SFP+ in fibra con funzione hot-swap velocizza aggiornamenti e sostituzioni riducendo al minimo le interruzioni di rete.

SFP StarTech.com

Tutti i moduli ricetrasmittitori SFP e SFP+ di StarTech.com offrono garanzia e supporto tecnico multilingue gratuiti e a vita. StarTech.com produce una vasta gamma di moduli e cavi SFP a collegamento diretto che offre praticità, affidabilità e prestazioni di rete affidabili.

Certifications, Reports and Compatibility



Features

- 100% di compatibilità garantita con JuniperSFP-10GE-LRM
- I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
- Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,0 W
- Con funzione hot-swap con i moduli a fibra ottica

	Warranty	Lifetime
Hardware	Compatible Brand	Juniper®
Prestazioni	Consumo energetico	< 1W
	DDM	Sì
	Distanza di trasferimento max	2 km (1.2 mi)
	Lunghezza d'onda	1310nm
	Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
	Modalità operativa fibra	Full Duplex
Connettore/i	Connettore A	1 - Slot SFP Presa
	Connettore B	1 - LC duplex in fibra ottica Femmina
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
	Larghezza prodotto	0.6 in [14 mm]
	Lunghezza prodotto	2.6 in [65 mm]
	Peso prodotto	2.5 oz [72 g]
Informazioni confezione	Package Height	0.6 in [15 mm]
	Package Length	9.1 in [230 mm]
	Package Width	8.1 in [207 mm]
	Peso spedizione (confezione)	2.8 oz [80 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - SFP+ Transceiver

Product appearance and specifications are subject to change without notice.