

# Juniper SFPP-10GE-SR kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 10GBase-SR

Product ID: SFPP10GELRST



Der SFPP10GELRST ist ein Juniper SFPP-10GE-LR-kompatibles Glasfaser SFP+-Transceiver-Modul, das für den Einsatz mit Juniper® Marken-Switches und -Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es sorgt für zuverlässige 10 GbE-Konnektivität über Glasfaser-Kabel für 10GBase-LR-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 10 km.

## Technische Spezifikationen:

- **Wellenlänge:** 1310nm
- **Max. Datenübertragungsrate:** 10 Gbit/s
- **Typ:** Single Mode
- **Anschlussyp:** LC Anschluss
- **Max. Übertragungsentfernung:** 10 km
- **MTBF:** 38.631.862 Stunden
- **Stromverbrauch:** < 1.3 W
- **Digital Diagnostics Monitoring (DDM):** Ja

Dieses SFP+ Glasfaser-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Ersatzteilaustausch problemlos möglich sind, da Netzwerkunterbrechungen minimiert werden.

### **SFPs von StarTech.com**

Für alle SFP- und SFP+-Transceiver-Module gilt die lebenslange Garantie und kostenlose technische Unterstützung in mehreren Sprachen für die gesamte Lebensdauer. StarTech.com bietet eine große Auswahl an SFP-Modulen und direkt angebundenen SFP-Kabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie für eine stabile Netzwerkleistung benötigen.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Features

- 100 % garantierte Kompatibilität mit Juniper SFPP-10GE-LR
- Für SFP-Module von StarTech.com gilt die lebenslange Garantie
- Entspricht oder übertrifft OEM-Spezifikationen und MSA-Industrienormen (Multi-Source Agreement)
- Geringer Stromverbrauch von weniger als < 1.3 W
- Hot-Swap-fähig mit LWL-Modulen

	Warranty	Lifetime
<b>Hardware</b>	Compatible Brand	Juniper®
<b>Leistung</b>	DDM	Ja
	Faseroptikbetriebsmodus	Vollduplex
	Max. Datenübertragungsrate	10.00 Gbps
	Max. Übertragungsentfernung	10 km (6.2 mi)
	Stromverbrauch	< 1.3W
	Wellenlänge	1310nm
<b>Steckverbinder</b>	Steckverbinder A	1 - SFP-Steckplatz Stecker
	Steckverbinder B	1 - Faseroptik LC Buchse
<b>Physische Eigenschaften</b>	Produktbreite	0.6 in [14 mm]
	Produktgewicht	2.5 oz [72 g]
	Produktgröße	0.5 in [1.2 cm]
	Produktlänge	2.6 in [65 mm]
<b>Verpackungsinformationen</b>	Package Height	0 in [0 mm]
	Package Length	0 in [0 mm]
	Package Width	0 in [0 mm]
	Versandgewicht (Verpackung)	0 oz [0 g]
<b>Verpackungsinhalt</b>	Im Paket enthalten	1 - SFP+-Transceiver

Product appearance and specifications are subject to change without notice.