

10m Singlemode 9/125 Duplex LC auf LC LWL / Glasfaser-Netzwerkkabel - Gelb

Product ID: SMFIBLCLC10



Das 10 m lange LC-auf-LC-Single Mode Duplex-LWL-Kabel SMFIBLCLC10 verfügt über eine 9/125-Mikron-LWL für äußerst schnelle Datenübertragungen mit hoher Bandbreite über Gigabit-Ethernet- und Fiber Channel-Netzwerke mit Unterstützung für Duplex-Single Mode-Anwendungen.

Dieses LC-LC-Patchkabel ist mit einer schwer entflammaren LSZH-Schicht (wenig Rauch, kein Halogen) ummantelt, um minimale Rauchentwicklung, Giftigkeit und Korrosion bei starker Hitze durch einen Brand zu gewährleisten. Diese Lösung ist somit hervorragend für industrielle Umgebungen, Hauptbüros und Schulen ebenso wie Wohngebäuden geeignet, wo entsprechende Bauvorschriften zu beachten sind.

Jedes Duplex 9/125 (OS1)-Single Mode-LWL-Patchkabel ist für garantierte Kompatibilität und 100 % Zuverlässigkeit einzeln auf geeignete Grenzwerte für optische Einfügedämpfung getestet und zertifiziert und wird mit unserer lebenslangen Garantie geliefert.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Verwendung bei Gigabit-Ethernet- und Fiber Channel-Anwendungen
- Ideale Lösung für Datenanwendungen, für die Datenübertragung mit hoher Geschwindigkeit erforderlich ist
- Breitbandssysteme
- Telekommunikation/Datenkommunikation
- LWL-Verbindungen in Patchpanels, Hubs, Switches, Routern

Features

- 2x LC SM-Stecker
- OS1 (9/125)
- LSZH-Kabelummantelung (wenig Rauch, kein Halogen)
- Dämpfungsverlust entspricht oder übertrifft Industrienormen
- Vergossene Anschlüsse

Hardware	Warranty	Lifetime
	Faseroptikgröße	9/125
	Feuerwiderstandsklasse	LSZH-bewertet (Low Smoke Zero Halogen)
Leistung	Faseroptikklassifizierung	OS1
	Faseroptiktyp	Single Mode
	Kabelnennwerte	10Gbps / 40Gbps / 100Gbps
	Max. Datenübertragungsrate	100Gbps
Steckverbinder	Steckverbinder A	1 - Faseroptik LC Stecker
	Steckverbinder B	1 - Faseroptik LC Stecker
Umwelt	Betriebstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Feuchtigkeit	0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
	Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Gelb
	Kabellänge	32.8 ft [10 m]
	Produktgewicht	4.9 oz [140 g]
	Produktlänge	32.8 ft [10 m]
Verpackungsinformationen	Package Height	1 in [25 mm]
	Package Length	8.7 in [22 cm]
	Package Width	7.9 in [20 cm]
	Paketmenge	1
	Versandgewicht (Verpackung)	5.3 oz [149 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - 10 m Single Mode-Duplex-LWL-Patchkabel LC-LC

Product appearance and specifications are subject to change without notice.