

# Adaptador Divisor Splitter de Video DisplayPort a 3 Monitores DP Triple Head Multiplicador

Product ID: SP123DP



El Módulo/Adaptador de Expansión Gráfica DisplayPort™ de Triple Entrada para Monitores Múltiples, SP123DP es un divisor para múltiples monitores que permite agregar varias pantallas (hasta tres) a una computadora de escritorio o laptop desde una única fuente DisplayPort.

Este versátil módulo de expansión gráfica combina 3 monitores DisplayPort como una única pantalla para una configuración panorámica con resoluciones de hasta 3840x1024 - todo sin necesidad de abrir la carcasa de la computadora. El módulo de expansión también permite clonar (replicar) la pantalla principal cuando se lo utiliza como divisor DisplayPort de 3 puertos.

Compatible con tarjetas de video y monitores DisplayPort, el módulo de expansión de video no requiere software de instalación para las aplicaciones de pantallas múltiples, lo que simplifica la configuración y ayuda a ahorrar tiempo.

El SP123DP ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

### Resoluciones Compatibles\*

Dos Monitores		Tres Monitores	
Configuración de Computadora	Cada Monitor	Configuración de Computadora	Cada Monitor
3840 x 1200	1920 x 1200	3840 x 800	1280 x 800
2560 x 1024	1280 x 1024	3840 x 1024	1280 x 1024
2048 x 768	1024 x 768	3072 x 768	1024 x 768
3360 x 1050	1680 x 1050	2400 x 600	800 x 600
3200 x 1200	1600 x 1200	1920 x 480	640 x 480
2880 x 900	1440 x 900	4080 x 768	1360 x 768
1600 x 600	800 x 600	3840 x 720	1280 x 720
1280 x 480	640 x 480	2160 x 480	720 x 480
2800 x 1050	1400 x 1050	3840 x 960	1280 x 960

**Notas:**

Basado en una Tasa de Barrido Vertical de 60Hz.

\*dependiente del GPU. Las capacidades de resolución máxima de EDID (Datos de Identificación de Pantalla Extendida) varían de acuerdo a la capacidad del GPU

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Proporciona una resolución máxima de 3840x1024 a través de tres pantallas
- Permite clonar la pantalla principal y utilizar el módulo de expansión gráfica SP123DP como divisor de 3 puertos
- Disfrute de las vistas panorámicas de los juegos al mismo tiempo que visualiza datos de códigos/recorridos en otra pantalla
- Permite crear una pantalla panorámica para aplicaciones de señalización digital DisplayPort
- Permite editar imágenes, clips de audio o video a través de tres pantallas
- Ideal para ampliar una extensa hoja de cálculo Excel en las tres pantallas evitando así el desplazamiento lateral

### Features

- Soporta resoluciones de hasta 3840x1024 cuando está conectado a tres pantallas
- Instalación rápida y sencilla que no requiere software ni controladores
- Compatible con cualquier salida de una tarjeta de video DisplayPort
- Proporciona una señal DisplayPort monomodo

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Cantidad de Puertos	3
	Señal de Salida	DisplayPort (monomodo)
<b>Rendimiento</b>	Especificaciones Generales	se requieren adaptadores activos para las conversiones a HDMI o DVI desde el dispositivo.
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Resolución Digital Máxima	One Display: 1920x1200 Two Displays: 3840x1200 Three Displays: 3840x1024
<b>Conector(es)</b>	Conector A	1 - DisplayPort (20 pines) Macho
	Conector B	3 - DisplayPort (20 pines) Hembra
<b>Observaciones / Requisitos</b>	Nota	La resolución máxima depende de la tarjeta de video. Una tarjeta de video capaz de ofrecer una resolución máxima de 3840x1024 desde un puerto DisplayPort podrá accionar tres monitores a 1280x1024.
<b>Indicadores</b>	Indicadores LED	1 - Indicador de encendido
<b>Requisitos de Energía</b>	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Alimentación de Salida	2A
	Consumo de Energía	10
	Corriente de Entrada	0.5 A
	Polaridad Central	Positivo
	Tensión de Entrada	110V-240V AC
	Tensión de Salida	5 DC
	Tipo de Enchufe	N
<b>Requisitos Ambientales</b>	Humedad	HR 0~90% Sin Condensación
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
<b>Características Físicas</b>	Altura del Producto	1 in [26 mm]
	Ancho del Producto	2.6 in [65 mm]
	Color	Negro
	Longitud del Producto	5.2 in [131 mm]
	Peso del Producto	9.5 oz [270 g]

	Tipo de Gabinete	Acero
<b>Información de la Caja</b>	Peso (de la Caja) del Envío	1.7 lb [0.8 kg]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - Spanner / Divisor DisplayPort de 3 Puertos 1 - Adaptador de Alimentación 1 - Manual de Instrucciones

Product appearance and specifications are subject to change without notice.