

# Juniper SFP-GE10KT15R13 kompatibles SFP Transceiver-Modul – 1000Base-BX10-D

Product ID: SFPGE10KT4R3



Der SFPGE10KT4R3 ist ein Juniper SFP-GE10KT14R13-kompatibles Glasfaser SFP-Transceiver-Modul, das für den Einsatz mit Juniper® Marken-Switches und -Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es sorgt für zuverlässige 1 GbE-Konnektivität über Glasfaser-Kabel für 1000Base-BX10-D-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 10 km.

## Technische Spezifikationen:

- **Wellenlänge:** 1310nmTx/1490nmRx
- **Max. Datenübertragungsrate:** 1 Gbit/s
- **Typ:** Single Mode
- **Anschlussstyp:** LC Anschluss
- **Max. Übertragungsentfernung:** 10 km
- **MTBF:** 3.713.222 Stunden
- **Stromverbrauch:** < 1.3 W
- **Digital Diagnostics Monitoring (DDM):** Ja

Dieses SFP Glasfaser-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Ersatzteilaustausch problemlos möglich sind, da Netzwerkunterbrechungen minimiert werden.

### **SFPs von StarTech.com**

Für alle SFP- und SFP+-Transceiver-Module gilt die lebenslange Garantie und kostenlose technische Unterstützung in mehreren Sprachen für die gesamte Lebensdauer. StarTech.com bietet eine große Auswahl an SFP-Modulen und direkt angebundenen SFP-Kabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie für eine stabile Netzwerkleistung benötigen.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Features

- 100 % garantierte Kompatibilität mit Juniper SFP-GE10KT14R13
- Für SFP-Module von StarTech.com gilt die lebenslange Garantie
- Entspricht oder übertrifft OEM-Spezifikationen und MSA-Industrienormen (Multi-Source Agreement)
- Geringer Stromverbrauch von weniger als < 1.3 W
- Hot-Swap-fähig mit LWL-Modulen

	Warranty	Lifetime
<b>Hardware</b>	Compatible Brand	Juniper®
<b>Leistung</b>	DDM	Ja
	Max. Datenübertragungsrate	1,25 Gbit/s
	MTBF	3,713,222 hours
	Wellenlänge	1310nmTx/1490nmRx
<b>Steckverbinder</b>	Steckverbinder A	1 - SFP-Steckplatz Stecker
	Steckverbinder B	1 - Fiber Optic LC Simplex Buchse
<b>Physische Eigenschaften</b>	Produktbreite	0.6 in [14 mm]
	Produktgewicht	2.5 oz [72 g]
	Produkthöhe	0.5 in [1.2 cm]
	Produktlänge	2.6 in [65 mm]
<b>Verpackungsinformationen</b>	Package Height	0.6 in [15 mm]
	Package Length	9.1 in [230 mm]
	Package Width	8.1 in [207 mm]
	Versandgewicht (Verpackung)	2.8 oz [80 g]
<b>Verpackungsinhalt</b>	Im Paket enthalten	1 - SFP Transceiver
	Faseroptikbetriebsmodus	Vollduplex
	Max. Übertragungsentfernung	10 km (6.2 mi)

Product appearance and specifications are subject to change without notice.