

HDMI over Cat6 Ethernet Extender - Power over Cable - bis zu 70m

Product ID: ST121HDBT20S



Dieser HDMI®-über-CAT6-Extender überträgt Ihr HDMI Audio/Video-Signal an einen bis zu 70 m entfernten Standort.

Sichern Sie sich 4K bei 60 Hz in einer Entfernung von 30 m

Dieser HDMI-über-CAT6-Extender erhält die Qualität Ihrer Ultra-HD-4K-Bilder auf bei einer Entfernung von 30 m von der Videoquelle. Wenn Sie keine 4K-Videos abspielen, unterstützt dieser Extender High-Definition 1080p 60 Hz und niedrigere Auflösungen sogar auf größere Entfernungen von bis zu 7 m von Ihrer HDMI-Quelle.

Durch die vollständige Unterstützung für Ihre HDMI 2.0-Geräte einschließlich 4K-Auflösung bei 60 Hz kann dieser Extender Bandbreiten von bis zu 18 Gbit/s übertragen. Das macht ihn zur idealen Lösung für die Ausführung hochauflösender Aufgaben, die höchste Farbgenauigkeit erfordern. Für reibungslose Video- und Farbübergänge bietet der Extender 4:4:4-Farbunterabtastung durch visuell verlustfreie Kompression. Dies bedeutet, dass jeder Pixel seine eigene, einzigartige Farbe erhält.

Dank der HDR-Unterstützung können Sie naturgetreue Bilder mit erhöhtem Kontrast, Helligkeit und Farben sowie einer höheren Helligkeit als mit Standard Digital Imaging genießen

Vereinfachte Einrichtung

Der HDMI-über-CAT6-Extender bietet Ihnen eine problemlose Lösung für Ihr Digital-Signage-Projekt. Der Extender benötigt lediglich ein einzelnes CAT5e- oder CAT6-Kabel. Sie benötigen also keine neue Infrastruktur in Ihrem Büro, um das HDMI-Signal auszuweiten. Darüber hinaus unterstützt dieser HDMI-Extender Power Over Cable (POC), d. h. Sie müssen lediglich ein Netzteil an entweder Ihren Transmitter oder Ihren Receiver angeschlossen haben. Für eine diskrete und professionelle Installation ist zudem Montage-Hardware im Lieferumfang enthalten.

Der ST121HDBT20S ist TAA-konform und wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Senden Sie HDMI in großen Gebäuden wie Einkaufszentren, Stadien, Schulen und Krankenhäusern
- Erweitern Sie Ihr HDMI Audio-/Videosignal zu Standorten, wo Steckplätze nur begrenzt verfügbar sind, wie z. B. an Industriestandorten
- Integratoren und Systemdesigner können bestehende CAT5- oder CAT6-Infrastruktur verwenden, um Digital Signage-Lösungen zu erstellen

Features

- Genießen Sie herausragende Videoqualität auf unglaubliche Entfernungen mit UHD 4K 60 Hz-Auflösung bei bis zu 30 m und 1080p 60 Hz bei bis zu 70 m.
- Problemlose Einrichtung mit Video und Stromversorgung über ein einzelnes CAT5e- oder CAT6-Kabel
- Elegante, professionelle Installation dank optionaler mitgelieferter Montage-Hardware
- Steuern Sie Ihre Videoquelle vom Standort Ihres Remote-Display aus, mit Unterstützung für IR-Erweiterung.
- Unterstützt HDR für ein erweitertes Kontrastverhältnis und Farbgenauigkeit

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	Kabel	Cat5e UTP oder höher
	Ports	1
	Reihenschaltung	Nein
Leistung	Audiospezifikationen	7.1 Surround Sound
	Breitbild unterstützt	Ja
	Max. Digitalauflösungen	Bis zu 30 m: 4096 x 2160 (4K) bei 60 Hz Bis zu 70 m: 1080p bei 60 Hz
	Max. Entfernung	70 m / 230 ft
	Max. Kabellänge	230 ft [70.1 m]
	Unterstützte Auflösungen	3840x2160 (4K) @ 60 Hz 2560x1600 1920x1200 @ 60 Hz 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
Steckverbinder	Anschlüsse lokales Gerät	1 - HDMI (19-polig) Buchse Input 1 - RJ-45 Buchse Output
	Remote-Gerät-Anschlüsse	1 - RJ-45 Buchse Input 1 - HDMI (19-polig) Buchse Output
Anzeiger	LED-Anzeiger	1 - Status-LED (lokal) 1 - Status-LED (entfernt)
Strom	Ausgangsspannung	18 DC
	Ausgangsstrom	1 A
	Eingangsspannung	100 - 240 AC
	Eingangsstrom	0.6A
	Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Steckertyp	M
	Stromverbrauch	18
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Feuchtigkeit	0 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
	Lagertemperatur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz

	Gehäusetyp	Aluminium
	Produktbreite	3 in [76 mm]
	Produktgewicht	3.5 lb [1.6 kg]
	Produkthöhe	1 in [2.6 cm]
	Produktlänge	11.5 in [29.3 cm]
Verpackungsinformationen	Package Height	2.4 in [62 mm]
	Package Length	11 in [28 cm]
	Package Width	8.1 in [20.6 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	1.8 lb [0.8 kg]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - HDMI over CAT6-Sender 1 - HDMI over CAT6-Empfänger 1 - IR-Sender 1 - IR-Empfänger 1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ) 2 - Montagehalterungen 8 - GummifüÙe 1 - Kurzanleitung
	AV-Ausgang	HDMI
	AV-Eingang	HDMI

Product appearance and specifications are subject to change without notice.