

## SlimPort/MyDP till VGA-videokonverterare – Micro USB till VGA-adapter för HP ChromeBook 11 – 1080p

Product ID: SLMPT2VGA



SLMPT2VGA Micro USB (SlimPort) till VGA-adaptern låter dig ansluta din SlimPort/MyDP-kapabla bärbara dator eller smarttelefon till en VGA-utrustad TV, skärm eller projektor. Adaptern är perfekt för att utöka arbetsytan eller för att visa innehåll från HP Chromebook 11-datorn, LG Optimus G Pro- eller G2-smarttelefonen på en större skärm och är ett enkelt sätt att öka produktiviteten eller dela skärmen för gruppvisning.

SlimPort till VGA-adaptern stöder videoupplösningar på upp till 1920x1200 med 60 bildrutor per sekund och ger video med hög upplösning till skärmen utan att förlora videokvalitet på spel eller filmer. Du kan även använda audioutgången på 3,5 mm på källenheten för att ge audio i stereo till dina högtalare; anslut helt enkelt en 3,5 mm audiokabel från källenheten till skärmen eller högtalarsystemet.

Dessutom har denna kompakta och lätta adapter en Micro USB-port på sidan som låter dig ladda din mobila enhet samtidigt som du använder den för att visa innehåll på en annan skärm vilket gör adaptern till ett praktiskt och väldigt bärbart tillbehör för anslutning av SlimPort/MyDP-enheten till en större skärm även när du är på språng.

SlimPort-adaptern är avsedd att visa användargenererat innehåll som presentationer, dokument och kalkylblad på en VGA-projektor eller -skärm. HDCP-krypterat innehåll visas inte och eftersom vissa enheter krypterar allt innehåll som HDCP kommer dessa enheter inte att fungera med adaptern.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Anslut en SlimPort/MyDP-kapabel enhet som t.ex. en HP Chromebook eller LG Optimus G Pro & LG G2 till en TV, skärm eller projektor genom VGA
- Visa videoinnehåll som t.ex. en presentation från din SlimPort-kapabla smarttelefon eller dator till en VGA-projektor
- Dela foton eller filmer från din SlimPort-kapabla enhet till ditt VGA-kapabla hemmabiosystem

### Features

- Stöder videoupplösning på upp till 1920x1200 vid 60 FPS
- Stöder simultan laddning när en Micro USB-laddningskabel är ansluten till den mobila enheten
- Kompakt design med låg vikt
- Stöder HP Chromebook 11 och LG Optimus G Pro- & LG G2-smarttelefoner

<b>Hårdvara</b>	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Aktiv
	Audio	Nej
	AV-ingång	Micro USB (Slimport/MyDP)
	AV-utgång	VGA
	Chipset-ID	Analogix - 7732
<b>Prestanda</b>	Maximal analog upplösning	1920 x 1200
	Maximal kabellängd	1.6 ft [0.5 m]
	Stöd för widescreen	Ja
<b>Kontakt(er)</b>	Connector A	1 - Slimport®/MyDP (5-stifts, USB Micro B) Hane
	Connector B	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
	Kontakttyp(er)	1 - USB Micro-B (5-stifts) Hona
<b>Särskilda anmärkningar/krav</b>	<b>Obs.</b>	HDCP-krypterat innehåll visas ej
<b>Miljö</b>	Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
<b>Utseende</b>	Färg	Svart
	Kabellängd	3.9 in [10 cm]
	Produktbredd	1 in [26 mm]
	Produkthöjd	0.4 in [1 cm]
	Produktlängd	5.5 in [14 cm]
	Produktvikt	0.5 oz [13 g]
<b>Förpackning</b>	Fraktvikt (förpackning)	1.4 oz [40 g]
	Package Height	0.8 in [20 mm]
	Package Length	5.9 in [15 cm]
	Package Width	3.1 in [80 mm]
<b>Vad det är i lådan</b>	Ingår i paketet	1 - SlimPort till VGA-adapter

Product appearance and specifications are subject to change without notice.