

Concentrador USB 2.0 de 4 Puertos con Cable Integrado - Hub Portátil USB 2.0

Product ID: ST4200MINI2



Solución sencilla y que resulta económica para ampliar la conectividad de su ordenador agregando puertos USB extra. Este concentrador USB de 4 puertos convierte una conexión USB en cuatro conexiones y además tiene un diseño compacto, con alimentación por USB que resulta ideal al viajar/desplazarse. El concentrador tiene un gabinete que ocupa poco espacio, lo cual significa que no estorba en su área de trabajo.

Añada puertos USB, casi donde quiera que vaya

El diseño compacto y ligero de este concentrador USB de 4 puertos está ideado para facilitar la movilidad. Puede llevarlo fácilmente en el maletín de su laptop cuando viaje/se desplace, lo cual facilita tener más opciones de conectividad casi donde quiera que vaya. Solución perfecta para la conexión con dispositivos USB comunes, como mouse, teclados o unidades de memoria USB (Flash) justo cuando los necesite.

Diseño de alimentación por USB que facilita llevarlo consigo al viajar/desplazarse

Este versátil concentrador incluye un cable integrado USB y alimentación por bus, lo cual significa que obtiene la alimentación directamente del puerto USB de su computadora. Esto significa que no hay que llevar tantos cables al viajar, ya que no se necesita un adaptador de alimentación externo.

Práctico acceso a los puertos

Dado que los cuatro puertos USB 2.0 del concentrador están situados lateralmente, el acceso a los puertos resulta más fácil, así como la conexión o desconexión de dispositivos.

Compatibilidad universal, lo cual facilita la instalación

Este concentrador universal USB 2.0 funciona con una amplia gama de computadoras, ya que no requiere software ni controladores adicionales. Se instala automáticamente cuando se conecta con una laptop o computadora de escritorio, para empezar a trabajar de inmediato. También funciona con varios sistemas operativos, como Windows®, Mac, Linux® y Chrome OS™, así que ofrece compatibilidad multiplataforma.

El modelo ST4200MINI2 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y cuenta con soporte técnico gratuito de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Lleve consigo el concentrador cuando viaje, para poder conectar sus dispositivos USB donde quiera que vaya
- Instale este concentrador USB en casa o en oficinas normales o de uso compartido, para facilitar el acceso a varios dispositivos
- Haga que los puertos USB de difícil acceso sean fáciles de alcanzar
- Enchufe a su ordenador dispositivos USB con conectores más grandes

Features

- Caja compacta y de peso ligero con diseño que ocupa poco espacio, ideal para viajar o colocarla en un escritorio
- Cuatro puertos USB 2.0 (hasta 480Mbps de rendimiento) con un puerto extra para dispositivos con conectores USB más grandes
- Con alimentación por bus USB e incluye un cable integrado, a fin de poder llevar el concentrador a cualquier lugar
- Compatibilidad universal, multiplataforma, además de fácil y rápida instalación, con compatibilidad nativa con la mayoría de los sistemas operativos (Windows, Mac, Chrome OS, Linux)
- Práctica disposición de los puertos en un lateral, lo cual facilita el acceso al conectar o desconectar los dispositivos
- Instalación plug-and-play y conexión/desconexión en caliente

Hardware	Warranty	2 Years
	Cantidad de Puertos	4
	Estándares Industriales	USB 2.0
	Interfaz	USB 2.0
Rendimiento	Compatibilidad con UASP	No
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	480 Mbps
	Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)	Tipo(s) de Conector(es)	4 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Software	Compatibilidad OS	OS Independent; No additional drivers or software required
Observaciones / Requisitos	Requerimientos del Sistema y Cables	Puerto USB Type-A disponible - USB 2.0 (480Gbps)
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
Requisitos Ambientales	Humedad	HR 0~90% (sin condensación)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.6 in [15 mm]
	Ancho del Producto	1.1 in [27 mm]
	Color	Negro y Plata
	Longitud del Cable	6.1 in [155 mm]
	Longitud del Producto	3.2 in [82 mm]
	Peso del Producto	1.2 oz [33 g]
	Tipo de Gabinete	Plástico
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	3.7 oz [105 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Concentrador USB 2.0

Product appearance and specifications are subject to change without notice.