

4ポート USB-Cハブ USB-C - 4x USB-A USB 2.0準拠

Product ID: ST4200MINIC



4ポート増設USB-C - USB 2.0ポータブルミニハブ。USB Type-C™またはThunderbolt™ 3ポート1口を4口のUSB 2.0 (Type-A)ポートに変換し、ノートPC/デスクトップの接続機能を拡張します。USBバスパワーで動作し、外付け電源アダプタは不要です。持ち運びがしやすく、ワークステーションまわりをすっきりと保つソリューションです。

場所を選ばずUSBポートを増設

小型軽量設計の4ポートUSBハブは、モバイル用途に適しています。外出時にはノートパソコンバッグに軽く収まり、どこにいても必要に応じて接続オプションを拡張することができます。マウス、キーボード、USBメモリなど一般的なUSBデバイスの接続に最適です。

コンパクトなサイズでデスクスペースを取らず、ホットデスクやBYOD(私物デバイス持ち込み)環境で便利に使えます。

持ち運びに便利なバスパワー設計

このUSB-Cハブは汎用性に優れ、コンピュータのUSB-Cポートから直接電源を取るバスパワー設計になっています。外付け電源アダプタが不要なため、外出時に持ち歩くケーブルを減らすことができます。

ユニバーサルな互換性で簡単インストール

このUSB 2.0ハブは、ソフトウェアやドライバのインストールが不要なユニバーサル設計により、幅広い種類のコンピュータで使用可能です。ノートパソコン/デスクトップPCに接続すると自動的にインストールされ、すぐに稼働状態になります。Windows®、MacOS、Linux®、Chrome OS™など各種OSに対応するマルチプラットフォーム互換性を提供します。

StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- MacBook Pro/Ultrabook™/Chromebook Pixel™など、ポートの数が限られたUSB-CノートパソコンにUSB-Aポートを増設し、接続オプションを拡張
- 外出時にハブを携帯し、出先でUSBデバイスを接続
- オフィス、家庭、ホットデスク環境に最適

Features

- ノートパソコンにUSB 2.0 USB Type-Aポートを追加
- 携帯用にも、卓上での使用にも適したコンパクトな小型軽量筐体
- 本体一体型のケーブルがついたUSBバスパワー対応ハブ。携帯に最適
- 幅広いOSに対応しインストールは高速かつ簡単。ドライバのインストールも不要

	Warranty	2 Years
ハードウェア	ポート	4
	業界標準	USB 2.0
性能	UASPサポート	なし
	タイプおよび定格	USB 2.0 - 480 Mbit/s
	最大データ転送速度	480 Mbps
コネクタ	コネクタタイプ	4 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 メス 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 オス
	ソフトウェア	OS互換性
特記 / 必要条件	システムおよびケーブル要件	USB Type-Aポート(USB 2.0、480Gbps)に空きがあること。
電源	電源	USB電源
環境条件	保存温度	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	動作温度	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	湿度	5~90% RH(結露なし)
物理的特徴	エンクロージャタイプ	プラスチック
	ケーブル長さ	6.3 in [160 mm]
	色	ブラック
	製品幅	3.1 in [80 mm]
	製品重量	1.2 oz [35 g]
	製品長さ	7.3 in [185 mm]
	製品高さ	0.6 in [14.5 mm]
パッケージ情報	工場出荷時(パッケージ)重量	3.7 oz [105 g]
箱に含まれているもの	パッケージ内容	1 - USB-Cハブ
	インターフェース	USB 2.0

Product appearance and specifications are subject to change without notice.