

4-portars USB-C Hubb - Mini Hubb - USB-C till 4x USB-A - USB 2.0

Product ID: ST4200MINIC



Denna bärbara USB-hubb ger din bärbara eller stationära dator fler anslutningar genom att lägga till fyra USB 2.0 (Type-A) portar genom en enda USB Type-C™- eller Thunderbolt™ 3-port. Och eftersom den är USB-bussdriven behöver du inte ansluta en extern strömadapter vilket gör resor enklare och arbetsstationer mindre trassliga.

Lägg till USB-portar i stort sett var du än är

Denna lätta och kompakta USB-hubb med fyra ingångar är som gjord att ta med sig. Du får enkelt plats med den i datorväskan när du reser, vilket gör det enklare att få fler anslutningsmöjligheter nästan var du än behöver det. Den är perfekt för att ansluta vanliga USB-enheter som till exempel en mus, ett tangentbord eller ett USB-minne just när du behöver dem.

Hubben tar upp mycket lite bordsutrymme och passar perfekt i hot-desk och BYOD-miljöer.

Bussdriven design gör resor enklare

Denna mångsidiga USB-C-hubb är bussdriven vilket innebär att den får ström direkt från din dators USB-C-port. Det innebär att du behöver släpa på färre kablar när du reser eftersom den inte behöver en extern strömadapter.

Universalt stöd för enkel installation

Denna USB 2.0-hubb fungerar med en mängd olika datorer då det inte behövs någon extra programvara eller drivrutin. Den installeras automatiskt när du ansluter den till din bärbara eller stationära dator så att du kan komma igång snabbt. Den fungerar även med olika operativsystem som till exempel Windows®, macOS, Linux® och Chrome OS™ så den är kompatibel med flera plattformar.

ST4200MINIC täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Använd USB-C-hubben på din portbegränsade bärbara dator, MacBook, Ultrabook™ eller ChromeBook Pixel™ för att få fler anslutningsmöjligheter genom att lägga till extra USB-A-portar
- Ta med dig hubben när du reser och anslut dina USB-enheter var du än är
- Perfekt för hemmet, kontoret och hot desking

Features

- Utrusta din bärbara dator med ytterligare USB 2.0- och USB Type-A-portar
- Kompakt och lätt hölje med en liten storlek för resor eller skrivbord
- USB-bussdriven och med en inbyggd kabel så att du kan ta med dig hubben var som helst
- Snabb och enkel installation med brett OS-stöd och inga drivrutiner behövs

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Gränssnitt	USB 2.0
	Industristandarder	USB 2.0
	Portar	4
Prestanda	Maximal dataöverföringshastighet	480 Mbps
	Typ och hastighet	USB 2.0 - 480 Mbit/s
	UASP-stöd	Nej
Kontakt(er)	Kontakttyp(er)	4 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Hane
Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS Independent; No additional drivers or software required
Särskilda anmärkningar/krav	System- och kabelkrav	Ledig USB Type-A-port - USB 2.0 (480 Gbps)
Ström	Power Source	Strömförsörjd via USB
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Luftfuktighet	5~90% RH icke-kondenserande
Utseende	Färg	Svart
	Kabellängd	6.3 in [160 mm]
	Kabinettyp	Av plast
	Produktbredd	3.1 in [80 mm]
	Produkthöjd	0.6 in [1.4 cm]
	Produktlängd	7.3 in [18.5 cm]
	Produktvikt	1.2 oz [35 g]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	3.7 oz [105 g]
	Package Height	1.2 in [30 mm]
	Package Length	6.7 in [17 cm]
	Package Width	5.6 in [14.2 cm]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - USB-C-hubb

Product appearance and specifications are subject to change without notice.