

USB 3.0 naar gigabit Ethernet NIC netwerkadapter met 3-poorts hub - wit

Product ID: ST3300U3S



De ST3300U3S USB 3.0 gigabit netwerkadapter verandert één SuperSpeed USB 3.0 hostverbindingspoort in een RJ45 gigabit netwerkpoort en drie extra USB 3.0 poorten.

In tegenstelling tot een adapter op USB 2.0 basis kunt u met deze NIC op USB 3.0 basis verbinding maken met uw thuis- of kantoor netwerk met volle gigabit bandbreedte, met ondersteuning voor 10/100/1000 Mbps. Bovendien, met ondersteuning van functies zoals Jumbo Frames, VLAN tagging en Wake on LAN (WOL), biedt deze veelzijdige netwerkadapter een uitgebreide gigabit netwerkoplossing.

Naast de gigabit Ethernet-aansluiting voegt de adapter drie USB 3.0 hubpoorten toe aan uw systeem, waardoor u externe opslagmedia of andere USB-randapparaten lokaal op de hostcomputer kunt aansluiten. De hubpoorten ondersteunen een USB 3.0 snelheid van max. 5 Gbps en kunnen mobiele apparaten (zoals iPhone®, iPad® en de meeste Android™-apparaten) snel opladen.

Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en USB 1.x standaards ondersteunt de gigabit adapter/USB 3.0 hub nog steeds oudere USB-apparaten en kan ook worden gebruikt met een ouder systeem zonder USB 3.0 poorten (netwerksnelheid beperkt door USB 1.x/2.0 bus), waardoor u een combinatie van USB 3.0/2.0/1.x-apparaten kunt gebruiken. Voor nog meer mobiliteit kunnen de adapters met of zonder de meegeleverde externe voedingsadapter worden gebruikt, waardoor u geen beschikbaar wandcontact meer hoeft te zoeken.

Gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Sluit een breed scala aan randapparatuur aan op een laptop, thuis of op kantoor, met de mogelijkheid deze allemaal in een keer los te koppelen van een enkele USB-aansluiting
- Vervang een defecte ingebouwde netwerkadapter door een externe USB Ethernet-aansluiting, zodat u niet de behuizing van een pc of laptop hoeft te openen
- Laad snel meerdere mobiele apparaten op zoals iPhone®/iPad®/iPod®/Android-apparaten via één USB 3.0-poort

Features

- 10/100/1000 Mbps RJ45 Ethernet-poort
- Voldoet aan alle IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab en IEEE 802.3az specificaties
- Ondersteunt Auto-MDIX, Wake-on-LAN en Jumbo Frames
- Crossover-detectie en automatische aanpassing (Auto MDI/MDI-X)
- 3 SuperSpeed USB 3.0-poorten met een bandbreedte tot 5 Gbps
- Achterwaarts compatibel met apparaten op USB 2.0 en USB 1.1/1.0
- Gelijktijdige ondersteuning van USB 3.0/2.0/1.x apparaten
- Voldoet aan alle USB 3.0 rev 1.0 specificaties
- Plug-and-play en hot-swappable

Hardware	Warranty	2 Years
	Bus type	USB 3.0
	Chipsetcode	ASIX - AX88179 VIA/VLI - VL811
	Industriestandaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az USB 3.0 rev. 1.0
	Interface	RJ45 (gigabit Ethernet) USB 3.0
	Poorten	1
Prestaties	Auto MDIX	Ja
	Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
	Full duplex ondersteuning	Ja
	Jumbo Frame Support	4K max.
	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0) 1 Gbps (gigabit Ethernet)
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connector(en)	Type connector(en)	1 - RJ-45 Vrouwelijk 1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed) Vrouwelijk 3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Software	Besturingssystemen	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Mac OS® 10.6 tot 10.14 - <i>VLAN Tagging wordt momenteel niet ondersteund in het Mac-besturingssysteem</i> Linux kernel 2.6.25 tot 4.11.x <i>Alleen LTS-versies</i>
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Blauw - Power 1 - Groen - netwerklink (brandt permanent) / activiteit (knippert)
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 ~ 240 AC
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	5 DC
	Uitgangsstroom	2.0 A
	Vermogensopname	10

Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	5% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	2.6 in [65 mm]
	Form Factor	Aparte kabel
	Gewicht product	1.9 oz [55 g]
	Hoogte product	0.8 in [20 mm]
	Kleur	Wit
	Lengte product	3.6 in [92 mm]
Verpakkingsinformatie	Verpakkingsaantal	1
	Verzendgewicht (verpakt)	12.1 oz [344 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB 3.0 GbE-adapter plus hub
		1 - Micro USB 3.0-kabel
		1 - Universele voedingsadapter
		3 - Stekker voor voedingsadapter (NA/GB/EU)
		1 - Driver-CD
		1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.