


Chariot TV pour écran de 32 po à 75 po - Réglage de la hauteur sans effort

Product ID: STNDMTV70



Ce meuble TV portable facilite la création d'un centre multimédia mobile et offre une solution pratique et économique pour partager les équipements audio et vidéo entre plusieurs salles. Avec son design à la fois élégant et robuste, ce meuble TV permet de monter en toute sécurité les téléviseurs de 32 po à 75 po (94 cm à 190,5 cm) (avec un poids maximal de 40 kg). Il est doté d'un plateau multimédia amovible permettant d'installer votre ordinateur, votre lecteur multimédia ou un clavier. Il comprend également un plateau où poser la caméra pour les conférences Web.



Déplacez votre centre multimédia de salle en salle

Ce meuble TV mobile vous permet de réaliser une économie substantielle en évitant l'achat de plusieurs téléviseurs. Faites simplement rouler le meuble pour le déplacer entre les salles de conférence, les salles de classe et les salles de réunion, pour partager facilement votre équipement multimédia. D'un faible encombrement, ce meuble TV vous permet de vous tenir près de l'écran lorsque vous animez une présentation. Vous pouvez également installer un écran dans votre hall d'entrée lors des événements spéciaux ou mettre en place un écran permanent dans les zones où un montage mural n'est pas possible. Vous pouvez verrouiller les roues pour une utilisation fixe.

Réglez votre écran en toute facilité

Le dispositif de réglage en hauteur assisté par ressort du meuble TV vous permet de lever ou de baisser l'écran avec une grande fluidité d'une hauteur minimale de 1,1 m à une hauteur maximale de 1,5 m, soit une plage de 40 cm. Le support du téléviseur pivote jusqu'à 90° pour vous permettre de faire passer l'écran du mode paysage au mode portrait. Vous pouvez également incliner votre téléviseur de +5/-12° pour trouver l'angle de visionnement optimal.

Construction robuste

Robuste, le meuble TV est idéal pour un usage commercial dans les environnements multi-utilisateurs et pour les déplacements fréquents entre les salles de réunion. La gestion des câbles intégrée permet de ranger et de dissimuler les câbles.

Le modèle STNDMTV70 bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Déplacez le meuble entre les salles de conférence, les salles de classe et autres espaces
- Partagez l'équipement multimédia et minimisez les coûts
- Installez un écran fixe pendant les événements spéciaux
- Placez un écran permanent dans les zones où un montage mural n'est pas possible

Features

- Partagez facilement les écrans entre différentes salles en installant un téléviseur à écran plat de 32 po à 75 po (94 cm à 190,5 cm) sur ce meuble TV mobile
- Réglage en hauteur facile assisté par un ressort offrant jusqu'à 40 cm de réglage vertical
- Des roulettes pour plus de mobilité, verrouillables pour la sécurité
- Le support pour téléviseur s'incline de +5/-12° pour garantir un confort visuel optimal et pivote du format paysage au format portrait
- Plateau pour périphérique multimédia pour les conférences Web et autres applications

Matériel	Warranty	5 Years
	Nombre d'écrans pris en charge	1
	Options de fixation	Meuble mobile
	Trous de fixation VESA	200x200 mm
		300x300 mm
400x200 mm		
400x400 mm		
	600x400 mm	
Performance	Anti-theft	Oui
	Capacité de poids	88.4 lb [40 kg]
	Fits Curved Display	Oui
	Hauteur maximale	59.4 in [1510 mm]
	Inclinaison	+5° / -12°
	Lift Capacity (per Display)	55.3 lb [25 kg]
	Minimum Height	43.7 in [1110 mm]
	Réglage de la hauteur	Oui
	Rotation de l'écran	+90° / - 90°
	Taille maximale de l'écran	75"
	Taille minimale de l'écran	32"
	Video Wall	Non
Notes spéciales / Configuration	Remarque	<p>Le chariot TV est adapté aux téléviseurs d'un poids maximal de 40 kg.</p> <p>Le chariot TV est également doté d'un réglage en hauteur facile assisté par un ressort afin de modifier aisément la hauteur des téléviseurs d'un poids maximal de 25 kg le long de la colonne.</p> <p>Pour les téléviseurs dont le poids dépasse 25 kg, le repositionnement du téléviseur le long de la colonne nécessitera un effort manuel supplémentaire.</p>
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir et argent
	Hauteur du produit	84.3 in [214 cm]
	Largeur du produit	32.6 in [82.8 cm]
	Longueur du produit	27.6 in [70 cm]
	Poids du produit	70.2 lb [31.8 kg]

	Type de boîtier	Steel, Aluminum and Plastic
Informations d'emballage	Package Height	9.5 in [24.1 cm]
	Package Length	5.6 ft [1.7 m]
	Package Width	21.7 in [55.1 cm]
	Poids brut	70.2 lb [31.8 kg]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	<ul style="list-style-type: none"> 1 - Base 1 - Pied gauche 1 - Pied droit 1 - Couvercle de base gauche 1 - Couvercle de base droit 1 - Support gauche 1 - Support droite 1 - Couvercle de colonne 1 - Colonne 1 - Étagère multimédia 1 - Étagère pour caméra 1 - Plateau de raccordement 1 - Couvercle en plastique 3 - Connecteurs de câbles 2 - Supports d'adaptateur 2 - Barres transversales 4 - Embouts 1 - Plaque de support 1 - Clé 2 - Attaches à Boucles auto-agrippantes 4 - Vis M6 x 16 mm 2 - Vis M6 x 25 mm 2 - Écrous de plaque de support 3 - Vis à tête fraisée 2 - Vis M4 x 6 mm 6 - Vis M6 x 8 mm

- 10 - Vis M6 x 14 mm
- 4 - Vis M8 x 25 mm
- 1 - Clé hexagonale
- 1 - Clé pour roulette
- 4 - Vis M5 x 14 mm
- 4 - Vis M6 x 14 mm
- 4 - Vis M8 x 50 mm
- 4 - Vis M6 x 30 mm
- 4 - Vis M8 x 30 mm
- 4 - Rondelles
- 8 - Petites entretoises
- 8 - Grandes entretoises
- 4 - Entretoises des plateaux
- 4 - Rondelles pour téléViseur
- 1 - Manuel d'instruction

Product appearance and specifications are subject to change without notice.