

USB VGA KVM Verlängerung bis zu 300m - KVM extender über Cat5 UTP Netzwerkkabel

Product ID: SV565UTPUL



Mit dem USB VGA KVM Console-Extender SV565UTPUL mit großer Reichweite über Cat 5 UTP (333 m) können Sie einen Server, einen Computer oder mehrere Computer (angeschlossen über KVM-Switch) über eine standardmäßige Cat 5- oder- Cat 6-UTP-Netzwerkkabelverbindung über Entfernungen von bis zu 300 m steuern. Sie können vorhandene USB-Tastatur, USB-Maus und Monitor nutzen, um auf den Serverraum als auch den Bürocomputer zuzugreifen. So sparen Sie Platz und benötigen keine dedizierte Remote-Console zum Umschalten zwischen Workstation-Ansicht und KVM-Ansicht am Remote-Standort. Mit 3-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Steuern Sie remote Maschinen und Systeme zur Sicherheitsüberwachung.
- Überwachen Sie computergesteuerte Geräte in einer Fabrik oder einem Lagerhaus aus der Ferne.
- Nutzen Sie einen oder mehrere Server in einem Serverraum über einen Remote-Standort.
- Ermöglichen Sie zwei Benutzern die Nutzung eines PCs oder KVMs

Features

- Unterstützung für hohe Auflösungen: Bis zu 1920 x 1200 (WUXGA)/1600 x 1200 (UXGA)
- Set mit sowohl lokalen als auch remoten Geräten
- Kompatibilitätsmodus ermöglicht Übergabe von Schnell Tastenbefehlen an angeschlossene StarView KVMs.
- Funktion zur Begrenzung der maximalen Auflösung beschränkt die Auflösung, um zu verhindern, dass die Auflösungseinstellung die Fähigkeiten des angeschlossenen Displays übersteigen.
- Am Host- und Remote-Standort werden USB-Computer unterstützt (für die Remote-Console sind USB-Tastatur und -Maus erforderlich).
- Unterstützt automatische Umschaltung zwischen Host und Remote-Benutzern oder einer bestimmten Steuerung.
- Kompatibel mit CAT 5, 5e oder 6 UTP-Kabel
- Intuitive Schnell Tastenbefehle
- Schnell Tastensteuerung für Equalizer (Schärfe), Verstärkung (Helligkeit) und RGB Skew-Einstellung
- Unterstützt die meisten Kombi-Sets aus Tastatur und Maus (inkl. drahtlose).
- Unterstützung für PS/2- und USB-Host-PCs über entsprechendes PS2- oder USB KVM-Kabel (USB im Lieferumfang)

Hardware	Warranty	3 Years
	Audio	Nein
	Einbaufähig	Nein
	KVM-Ports	2
	Mehrfach-Monitor	1
	Mit Kabeln	Ja
	PC-Schnittstelle	USB
	PC-Videotyp	VGA
Leistung	Breitbild unterstützt	Ja
	IP-Steuerung	Nein
	Max. Analogauflösungen	UXGA - 1600x1200, WUXGA - 1920x1200
	Max. Übertragungsentfernung	300 m (984 ft)
	MTBF	164000 Stunden
	Portauswahlunterstützung	Drucktaste und Schnelltasten
Steckverbinder	Andere Schnittstelle(n)	2 - RJ-45 Buchse
	Hostanschlüsse	2 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
	Konsolen-Schnittstelle(n)	2 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
		4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Software	Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen	Hinweis	Unterstützt die meisten Kombi-Sets aus Tastatur und Maus (inkl. drahtlose).
Anzeiger	LED-Anzeiger	2 - Lokale Anzeige
		2 - Remote-Anzeige
Strom	Ausgangsspannung	12 DC
	Ausgangsstrom	1.5A
	Eingangsspannung	100 - 240 AC
	Eingangsstrom	0.8A
	Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Steckertyp	M
	Stromverbrauch	18
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)

	Feuchtigkeit	0 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
	Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Stahl
	Produktbreite	6.2 in [15.7 cm]
	Produktgewicht	22 oz [622 g]
	Produkthöhe	0.8 in [2 cm]
	Produkttiefe	2.8 in [70 mm]
Verpackungsinformationen	Package Height	2.8 in [72 mm]
	Package Length	11.6 in [29.4 cm]
	Package Width	7.8 in [19.7 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	3 lb [1.4 kg]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	2 - KVM-Extender (1 lokal, 1 remote)
		2 - 2-in-1-USB VGA KVM-Kabel
		1 - GummifüÙe
		1 - Universeller Stromadapter: wird passend für NA/EU/UK geliefert, wenn Sie in NA/EU/UK einkaufen; wird passend für Australien und Neuseeland geliefert, wenn Sie in Australien und Neuseeland einkaufen
		1 - Benutzerhandbuch

Product appearance and specifications are subject to change without notice.