

Commutateur KVM PS/2 USB 8 ports 1U empilables sur rack avec OSD

Product ID: SV831DUSBGB



Le commutateur KVM 8 ports PS/2 USB monté sur bâti 1U, référence SV831DUSBGB avec OSD est un outil fiable de gestion de l'ordinateur qui vous permet de contrôler au plus 8 ordinateurs connectés USB ou PS/2 à partir d'un seul ensemble clavier, souris et moniteur. Le commutateur KVM permet un contrôle optimal, vous permettant de basculer entre plusieurs ordinateurs à l'aide des touches de raccourci ou des boutons poussoir du panneau avant.

Le menu OSD convivial offre un accès rapide aux options de configuration. Le commutateur 8 ports est le complément idéal dans une salle de serveur, il peut être monté sur un bâti 1U et peut être utilisé en tandem avec plusieurs commutateurs KVM, permettant ainsi de contrôler jusqu'à 56 ordinateurs à partir de ce seul commutateur.

Ce commutateur KVM USB PS/2 de haute qualité bénéficie d'une garantie StarTech.com de 3 ans et d'une assistance technique gratuite à vie.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Permet d'intégrer l'administration d'une seule console à votre installation sur plusieurs sites/ISP, permettant ainsi d'économiser du temps et de l'argent.
- Permet de créer une solution d'accès évolutive et simple dans votre centre de données ou votre batterie de serveurs.
- Parfaitement adapté à la commande par ordinateur des chaînes de fabrication, il simplifie l'accès à de multiples systèmes.
- Solution idéale pour les tests de PC ou le contrôle d'ordinateurs en rodage fonctionnel, le commutateur permet d'économiser de l'espace sur le bureau nécessaire à plusieurs ordinateurs, claviers et souris.

Features

- Permet de connecter des systèmes informatiques basés sur USB ou PS/2.
- Système d'exploitation indépendant - Aucun pilote ou logiciel d'installation requis.
- Cycles de fonction de balayage automatique via des ordinateurs, de manière séquentielle.
- La configuration en cascade permet d'augmenter la capacité du système.
- Boutons poussoirs sur le panneau avant et fonctions par touche de raccourci permettant une commutation rapide et aisée.
- Le menu OSD prend en charge l'appellation des ordinateurs connectés. Interfaces de console USB et PS/2 pour le clavier et la souris.
- L'option de sécurité OSD permet la protection des PC sélectionnés par mot de passe, contre toute utilisation non autorisée.
- Châssis 1U robuste, fabriqué en acier, adapté à une utilisation dans des conditions difficiles et des armoires de taille réduite.
- Châssis 1U robuste, fabriqué en acier, adapté à une utilisation dans des conditions difficiles et des armoires de taille réduite.

Matériel	Warranty	3 Years
	Câbles inclus	Non
	Mode cascade	Oui
	Montage sur bâti	Oui
	Nombre de ports KVM	8
	Plateformes prises en charge	USB et PS/2
	Prise en charge audio	Non
	Prise en charge écran double	1
	Type de vidéo du PC	VGA
Performance	Contrôle IP KVM	Non
	Hot-Key Selection	Oui
	MTBF	150000 heures
	Nombre max. d'utilisateurs	1
	Ordinateurs mode cascade max.	64
	Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Oui
	Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir, raccourcis clavier et OSD (affichage à l'écran)
	Résolutions analogiques max.	1920 x 1440 @60hz
Logiciel	Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
	Center Tip Polarity	Positif
	Consommation électrique	5.4
	Courant de sortie	0.6 A
	Courant d'entrée	0.2 A
	Tension de sortie	9 DC
	Tension d'entrée	100 - 240 AC
	Type de prise	M
Conditions environnementales	Température de fonctionnement	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
	Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir

	Hauteur du produit	4.5 cm [1.8 in]
	Largeur du produit	18 cm [7.1 in]
	Longueur du produit	43.8 cm [17.2 in]
	Poids du produit	2.9 kg [6.4 lb]
	Type de boîtier	Acier
Informations d'emballage	Package Height	26.4 cm [10.4 in]
	Package Length	59.5 cm [23.4 in]
	Package Width	88 mm [3.5 in]
	Poids brut	3.5 kg [7.6 lb]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Commutateur KVM 8 ports StarView
		1 - Supports de fixation (16/8 ports uniquement)
		1 - Câble en Y pour clavier et souris PS/2 (16/8 ports uniquement)
		1 - Adaptateur d'alimentation UE
		1 - Adaptateur d'alimentation GB
		4 - Patins protecteurs
1 - Manuel d'utilisation		

Product appearance and specifications are subject to change without notice.