

Adaptateur secteur de recharge - Bloc d'alimentation CC - 12V 5A

Product ID: SVA12M5NA



Cet adaptateur d'alimentation de recharge peut servir de source d'alimentation pour tout appareil électronique disposant d'un connecteur de type M et nécessitant une alimentation de 12 V et jusqu'à 5 A.

Remplacez votre adaptateur d'alimentation défaillant ou perdu

Cet adaptateur est parfait pour remplacer tout adaptateur d'alimentation défaillant ou perdu que vous utilisez jusqu'à présent pour vos appareils électroniques.

Gardez un adaptateur d'alimentation de secours sous la main

En cas de temps d'arrêt forcé, avoir des adaptateurs d'alimentation sous la main vous évite de devoir attendre la mise en place d'une solution de remplacement, ou de devoir remplacer vos appareils uniquement pour des raisons de compatibilité de source d'alimentation.

Cet adaptateur d'alimentation est une solution de recharge pour les appareils inclus avec les produits StarTech.com suivants :

Boîtier de connectivité A/V pour table de conférence
Convertisseur de média cuivre 10 Gigabit Ethernet à fibre optique
Convertisseur de média fibre optique Gigabit 1 000 Mb/s multimode LC 550 m
Convertisseur de média cuivre Gigabit Ethernet à fibre optique monomode LC 10 km
Convertisseur de média cuivre Gigabit Ethernet à fibre optique monomode LC 20 km
Commutateur et convertisseur automatique multi-entrées vers HDMI 4K
Console LCD à montage en rack 1U 17 po HD 1080p avec hub USB frontal
Console LCD à montage en rack 1U 19 po avec commutateur KVM 8 ports intégré
Duplicateur et station d'effacement USB 3.0 pour disque dur SATA
Extendeur HDBaseT HDMI sur câble CAT5
Extendeur HDBaseT HDMI sur câble CAT5 4K
Extendeur HDMI sur câble CAT5/CAT6 avec Power over Cable
Extendeur HDBaseT HDMI sur câble CAT5 RS232 IR Ultra HD 4K 100,5 m
Hub USB 3.0 industriel 4 ports
Station de charge 4 ports pour appareils USB
Hub USB 3.0 7 ports - Boîtier métallique mural ou de bureau
Hub USB 3.0 7 ports - Bureau
Commutateur KVM USB double DVI à 2 ports avec audio & Hub USB 2.0
Commutateur KVM VGA DVI double affichage à 2 ports avec audio & Hub USB 2.0
Commutateur KVM USB double DisplayPort à 2 ports avec audio & Hub USB 2.0
Commutateur KVM USB double DVI à 4 ports avec audio & Hub USB 2.0
Commutateur KVM VGA DVI double affichage à 4 ports avec audio & Hub USB 2.0

Le modèle SVA12M5NA bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou cassé
- Conservez à portée de main un adaptateur d'alimentation supplémentaire pour vos appareils indispensables
- Utilisez un adaptateur d'alimentation unique lors de vos déplacements dans différentes régions

Features

- Prise en charge des appareils nécessitant une alimentation maximale de 12 V et 5 A ainsi qu'un connecteur de type M
- Réduit les temps d'arrêt en cas de panne, en proposant un adaptateur d'alimentation de rechange à portée de main

	Warranty	2 Years
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
	Center Tip Polarity	Positif
	Courant de sortie	5 A
	Courant d'entrée	2 A
	Tension de sortie	12 DC
	Tension d'entrée	100 - 240 AC
	Type de prise	M
Caractéristiques physiques	Hauteur du produit	1.4 in [3.5 cm]
	Largeur du produit	1.8 in [46 mm]
	Longueur de câble	40.2 in [1020 mm]
	Longueur du produit	4.3 in [11 cm]
	Poids du produit	32 oz [905.8 g]
Informations d'emballage	Package Height	2 in [51 mm]
	Package Length	12.6 in [32 cm]
	Package Width	8.7 in [22 cm]
	Poids brut	32.6 oz [924.2 g]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / EU / GB / AU)

Product appearance and specifications are subject to change without notice.