

Adaptateur réseau USB-C vers RJ45 Gigabit Ethernet - M/F - USB 3.1 Gen 1 (5 Gb/s) - Blanc

Product ID: US1GC30W



Désormais, rien de plus facile que de vous connecter à un réseau Gigabit par le port USB-C™ ou Thunderbolt™ 3 de votre ordinateur portable ou de bureau. Cet adaptateur réseau Gigabit Ethernet (GbE) assure une connexion fiable sans installation de pilotes. Il est prêt à l'emploi, et la prise en charge native du pilote permet sa configuration rapide.

Des connexions réseau Gigabit puissantes

L'adaptateur réseau USB Type-C™ prend en charge la bande passante Gigabit complète en misant sur la performance de l'USB 3.1 Gen 1 (5 Gb/s). Vous pourrez consulter des fichiers très volumineux sur le réseau à de réelles vitesses Gigabit.

La prise en charge native du pilote facilite son installation

Soyez opérationnel en un rien de temps. Il suffit de brancher l'adaptateur dans le port USB-C de votre ordinateur portable et de vous connecter au réseau. Le chipset de l'adaptateur de réseau offre une prise en charge native du pilote afin que vous n'ayez pas à vous soucier d'installer de logiciel supplémentaire.

Des connexions sans souci par USB-C

Le connecteur USB Type-C est plus petit et s'utilise plus facilement que les connecteurs USB précédents. Réversible, il se branche dans vos appareils à l'envers ou à l'endroit. Plus d'énerverment ni de port abîmé : le câble sera toujours branché du bon côté.

Design compact et léger, pour une portabilité parfaite

Compact et portable, cet adaptateur réseau USB Gigabit constitue un parfait adaptateur réseau de rechange pour les ordinateurs de bureau et un accessoire idéal pour les ordinateurs portables. Et puisqu'il est directement alimenté par le port USB, rien de plus facile que de se connecter en déplacement. De plus, il est léger, ce qui en fait le compagnon de voyage parfait pour votre Chromebook Pixel™ ou votre MacBook.

Le boîtier blanc du modèle US1GC30W sera parfait près de votre Mac d'Apple. De plus, cet appareil bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Ajoutez les capacités Gigabit Ethernet à votre MacBook ou votre Chromebook Pixel
- Transformez votre port USB-C en LAN Gigabit

Features

- Ajoutez une connexion réseau Gigabit Ethernet à votre ordinateur grâce à la plus récente technologie USB 3.1 Gen 1 (5 Gb/s) et à l'USB Type-C
- Compatible avec les derniers modèles de MacBook, Chromebook Pixel™ et autres ordinateurs portables et de bureau équipés d'un port USB-C
- Compatible avec les ports Thunderbolt 3
- Configuration facile grâce à la prise en charge native du pilote sur Chrome OS™, Mac OS 10.10, Windows® 8.1
- Alimentation directe par le port USB
- Design compact, léger pour une portabilité maximale
- Prise en charge de la détection automatique 10/100/1000 Mb/s
- Compatible IEEE 802.3, 802.3u et 802.3ab
- Prise en charge du marquage VLAN IEEE 802.1Q
- Déchargement de la somme de contrôle et d'envois volumineux intégrés
- Prise en charge de trames étendues jusqu'à 9 Ko
- Prise en charge de la fonction Wake On LAN
- Prise en charge IEEE 802.3az Ethernet éco-énergétique

Matériel	Warranty	2 Years
	ID du chipset	Realtek - RTL8153
	Interface	RJ45 (Gigabit Ethernet)
	Nombre de ports	1
	Normes de l'industrie	IEEE 802.3, 802.3u et 802.3ab
	Type de bus	USB 3.1 Gen 1
Performance	MDIX auto	Oui
	Prise en charge duplex complet	Oui
	Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
	Type et débit	USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s
	Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet - Duplex intégral)
Connecteur(s)	Ports externes	1 - RJ-45 Femelle
	Types de connecteur	1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s) Mâle
Logiciel	Compatibilité système d'exploitation	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS X® 10.7 à 10.14 <i>Le marquage VLAN n'est actuellement pas pris en charge dans Mac OS</i> Linux Kernel 2.6.25 à 4.11.x <i>Versions LTS uniquement</i>
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par USB
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 5 % ~ 90 %
	Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Température de stockage	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Blanc
	Hauteur du produit	0.6 in [1.5 cm]
	Largeur du produit	1 in [25 mm]
	Longueur de câble	5.7 in [145 mm]
	Longueur du produit	8.3 in [21 cm]
	Poids du produit	0.8 oz [24 g]
	Type	Câble intégré
	Type de boîtier	Plastique
Informations d'emballage	Package Height	1.3 in [32 mm]

Package Length	6.8 in [17.2 cm]
Package Width	5.6 in [14.3 cm]
Poids brut	2.9 oz [82 g]

Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur réseau USB-C vers GbE
--------------------------	-----------------------	--------------------------------------

Product appearance and specifications are subject to change without notice.