

USB Wireless Mini Lan Adapter 150Mbps - WiFi USB Mini WLAN Adapter 802.11n/g - Weiß

Product ID: USB150WN1X1W



Mit dem USB Wireless-Netzwerkadapter USB150WN1X1W können Sie einem Desktop oder Laptop über USB eine High Speed-Wireless-N-Verbindung hinzufügen.

Dank 1T1R-Design (1 Sender/1 Empfänger) über 2,4-GHz-Frequenz bietet der USB-WiFi-Adapter Datenübertragungsraten bis zu 150 Mbit/s über ein 802.11n-Netzwerk. Der Adapter ist dank seiner kompakten Konstruktion mobil und unauffällig, wenn er an einem Computer angeschlossen ist. Er kann sogar mit dem Laptop verbunden bleiben, wenn das Laptop in einer Tasche steckt, ohne dass Adapter oder Hostanschluss beschädigt werden können.

Dieser USB Wireless-Adapter ist abwärts kompatibel mit 802.11b/g-Netzwerken (11/54 Mbit/s) und somit eine vielseitige Wireless-Netzwerklösung. Unterstützt werden auch Sicherheitsoptionen wie WEP, WPA oder WPA2 ebenso wie Wireless Quality of Service (QoS) und auch eine schnelle Geräteverbindung über Wireless Protected Setup (WPS).

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Fügen Sie Drahtlos-Netzwerkfähigkeiten hinzu, ohne das Computergehäuse zu öffnen.
- Verbindung mit einem Wireless-Netzwerk-Hotspot vom Laptop unterwegs oder an Orten, wo Kabel nicht möglich sind, z. B. in Außenbereichen

Features

- Extrem kompakt und leicht
- 1 Sender/1 Empfänger (1x1:1)-Antennenkonfiguration
- Entspricht dem Standard IEEE 802.11n mit Übertragungsraten von bis zu 150 MBit/s
- Abwärts kompatibel mit IEEE 802.11b/g-Standards für Verbindungen mit bis zu 11/54 MBit/s
- Unterstützung für Sicherheitsfunktionen, z. B. WEP (64 bis 128 Bit), WPA und WPA2
- Sendeentfernungen von bis zu 100 m in Innenräumen und 300 m außerhalb von Gebäuden
- Drucktaste für Wi-Fi-Protected-Einrichtung (WPS) oder Softwarekonfiguration
- Unterstützung für Infrastruktur und Ad-Hoc-Netzwerkmodi

Hardware	Warranty	2 Years
	Antennenkonfiguration	1x1:1 (TxR:S)
	Bustyp	USB 2.0
	Chipset-ID	Realtek - RTL8188EUS
	Industrienormen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
	Schnittstelle	Drahtlos
Leistung	Frequenz	2.4 GHz
	Full Duplex-Unterstützung	Ja
	Max. Datenübertragungsrate	150 Mbit/s
	MTBF	44,000 Hours
	Sicherheitsmerkmale	TKIP/AES
		WEP-Datenverschlüsselung WPA and WPA2-PSK Data Encryption
Steckverbinder	Steckverbindertyp(en)	1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker 1 - Wireless N (IEEE 802.11n)
Software	Betriebssystemkompatibilität	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016 Mac OS® 10.5 to 10.13 Linux 2.6.x to 3.5, 4.4 to 4.11.x <i>LTS Versions only</i>
Spezielle Hinweise/Anforderungen	System- und Kabelanforderungen	Verfügbarer USB-Port
Strom	Mit Stromadapter	USB-betrieben
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Feuchtigkeit	10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
	Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Weiß
	Gehäusetyt	Kunststoff
	Produktbreite	0.6 in [15 mm]
	Produktgewicht	0.1 oz [3 g]
	Produkthöhe	0.3 in [8 mm]
	Produktlänge	0.7 in [19 mm]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	1.6 oz [44 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - USB-Drahtlos-Adapter

1 - Treiber-CD

1 - Anleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.