

10 m aktiv USB 2.0-förlängningskabel - M/F

Product ID: USB2AAEXT10M



Den 10 meter långa aktiva USB2AAEXT10M USB 2.0-förlängningskabeln har en USB-hankontakt av typ A och en USB-honkontakt av typ B och ger en aktiv förlängning av USB 2.0-enheter med upp till 10 meter.

Den aktiva USB 2.0-förlängningskabeln är en allt-i-ett-lösning för att övervinna begränsningar när det kommer till avstånd och ström och har ett buss-drivet aktivt kretssystem som garanterar prestanda som överskrider vanliga USB-kablars begränsningar.

Upp till 4 av de här kablarna kan kedjekopplas för en total USB-förlängning på upp till 40 meter. USB-enheten kan vid behov strömföras via ett vägguttag med den medföljande universella strömadaptern.

USB2AAEXT10M repeaterkabeln har fullt stöd för USB 2.0-bandbredd på 480 Mbps och täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Förläng avståndet till USB-tillägg bortom begränsningen på 5 meter för USB 2.0
- Kedjekoppla upp till 4 kablar för ännu längre USB-förlängningar

Features

- 1x USB-A hankontakt
- 1 x USB A-honkontakt
- Helt skärmd för felfria anslutningar
- Plug-and-play, inga drivrutiner behövs
- Strömförses via USB-buss
- Universell extern strömkälla medföljer också
- Blå LED-indikator x1 för övervakning av förlängningskabelns och USB-portens anslutningsstatus
- Kompatibel med Windows® 8/7/Vista/XP till PC och Mac-datorer

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
	Kontaktplätering	Nickel
Kontakt(er)	Connector A	1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
	Connector B	1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	Överlappa upp till 4 USB2AAEXT10M-enheter för ytterliggare förlängning
Ström	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	0.35 A
	Kontakttyp	H
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Power Source	AC-adapter medföljer
	Strömförbrukning	5
	Utspänning	5 DC
	Utström	1A
Utseende	Färg	Svart
	Kabellängd	32.8 ft [10 m]
	Kontakttyp	Rak
	Produktlängd	32.8 ft [10 m]
	Produktvikt	14.5 oz [410 g]
Förpackning	Förpackningsantal	1
	Fraktvikt (förpackning)	23.9 oz [677 g]
	Package Height	2.3 in [58 mm]
	Package Length	8.5 in [21.5 cm]
	Package Width	8.9 in [22.5 cm]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - 10 m aktiv USB 2.0-förlängningskabel - M/F 1 - Universell strömadapter 1 - Kontaktadapterar för Nordamerika, UK, Europa och Australien

Product appearance and specifications are subject to change without notice.