

5 m aktiv USB 2.0-förlängningskabel – M/F

Product ID: USB2AAEXT5M



Den USB2AAEXT5M 5 m aktiva USB 2.0-förlängningskabeln har en USB A-hankontakt och en USB A-honkontakt och ger en aktiv förlängning av USB 2.0-enheter med upp till 5 meter.

Den aktiva USB 2.0-förlängningskabeln är en allt-i-ett-lösning för att övervinna begränsningar när det kommer till avstånd och ström och har ett buss-drivet aktivt kretssystem som garanterar prestanda som överskrider vanliga USB-kablars begränsningar. Du kan dessutom kedjekoppla 4 kablar för en total USB-förlängning på upp till 20 meter.

Vid behov kan kabeln strömföras från ett vägguttag med den universella AC-strömadaptern som medföljer kabeln – på så vis kan du använda USB-bussdrivna enheter som kräver extra ström.

USB2AAEXT5M repeaterkabeln har fullt stöd för USB 2.0-bandbredd på 480 Mbps och täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Förläng avståndet till USB-tillägg bortom begränsningen på 5 meter för USB 2.0
- Kedjekoppla upp till 4 kablar för ännu längre USB-förlängningar

Features

- Helt skärmad för felfria anslutningar
- Plug-and-play, inga drivrutiner behövs
- Strömförses via USB-buss
- Universell extern strömkälla medföljer också
- Blå LED-indikator x1 för övervakning av förlängningskabelns och USB-portens anslutningsstatus

| | | |
|------------------------------------|-------------------------|--|
| Hårdvara | Warranty | 2 Years |
| | Kabelmanteltyp | PVC - Polyvinyl Chloride |
| | Kabelskärmning | Aluminiummylarfolie med flätning |
| | Kontaktplätering | Nickel |
| Kontakt(er) | Connector A | 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane |
| | Connector B | 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona |
| Särskilda anmärkningar/krav | Obs. | Överlappa upp till 4 USB2AAEXT5M-kablar för ytterligare förlängning |
| Ström | Inspänning | 110V-240V AC |
| | Inström | 0.35 A |
| | Kontakttyp | H |
| | Polaritet på mittpol | Positiv |
| | Power Source | AC-adapter medföljer |
| | Strömförbrukning | 5 |
| | Utspänning | 5 DC |
| | Utström | 1A |
| Utseende | Färg | Svart |
| | Kabellängd | 16.4 ft [5 m] |
| | Kontakttyp | Rak |
| | Produktbredd | 0.6 in [16.4 mm] |
| | Produkt höjd | 0.4 in [9.2 mm] |
| | Produktlängd | 16.4 ft [5 m] |
| | Produktvikt | 7.3 oz [206 g] |
| | Tråddimension | 24 AWG |
| Förpackning | Förpackningsantal | 1 |
| | Fraktvikt (förpackning) | 16.7 oz [472 g] |
| Vad det är i lådan | Ingår i paketet | 1 - 5 m aktiv USB 2.0-förlängningskabel - M/F 1 - Universell strömadapter 1 - Plug Adapters for North America, UK, Europe, and Australia |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.