

Rechtshoekige Apple 30-pins Dockconnector-naar-USB-kabel 1 m voor iPhone / iPod / iPad met getrapte connector

Product ID: USB2ADC1MR



De USB2ADC1MR USB-kabel voor iPhone®, iPod® en iPad® (1 m) beschikt over een rechtshoekige Apple® (30-pins) Dockconnector, die de kabel zodanig plaatst dat u uw iOS-gebaseerd mobiel digitaal apparaat gemakkelijk kunt bereiken, zowel in portret- als in landschapmodus en zelfs terwijl u aan het opladen bent.

Bovendien beschikt de USB-naar-iPhone-kabel over een uniek gebouwde, getrapte Apple Dock Connector die door StarTech.com is ontworpen. In tegenstelling tot een gewone connector kan de exclusieve getrapte connector ook op uw iPhone, iPod of iPad worden ingepluggd als daar een beschermhoes omheen zit. Hierdoor hoeft u niet steeds de hoes weg te halen als u wilt opladen of synchroniseren.

Deze duurzame kabel is compatibel met Apple MFi-normen en wordt gedekt door onze levenslange garantie om een betrouwbare performance te waarborgen.

Als alternatief biedt StarTech.com ook een 1 m linkshoekige Apple® 30-pins dockconnector-naar-USB-kabel (USB2ADC1ML), die hetzelfde gemak biedt als deze rechtshoekige kabel, maar waarmee u verbinding kunt maken met uw iPhone, iPod of iPad vanaf de tegenovergestelde richting.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- SMS, werk of speel op uw iPhone®, iPod® of iPad® zelfs tijdens het opladen, zonder dat de kabel in de weg zit
- Laad uw Apple®-apparaten op vanaf een computer of USB-oplader (voor in het stopcontact of in de auto)
- Vervang een beschadigde of kwijtgeraakte USB-kabel van uw iPhone/iPod/iPad

Features

- 1x Haakse getrapte Apple (30-pins) Dock Connector met hoek naar rechts
- 1x USB 'A' mannetje
- Hoogwaardige connectoren, geschikt voor het herhaaldelijk aansluiten/loskoppelen op/van uw iPhone®, iPod® of iPad®
- Compatibel met alle bestaande Apple® (30-pins) dock-aansluitingen
- Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
- Ondersteunt USB-overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s

Hardware	Warranty	Lifetime
	Connectormateriaal	Nikkel
	Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
	Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)	Connector A	1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
	Connector B	1 - Apple (30-polige) dockconnector Mannelijk
Fysieke eigenschappen	Draaddikte	26 AWG
	Gewicht product	0.8 oz [22 g]
	Kabellengte	3.3 ft [1 m]
	Kleur	Wit
	Lengte product	3.3 ft [1 m]
	Stijl connector	Recht naar haaks rechts
Verpakkingsinformatie	Package Height	0.7 in [18 mm]
	Package Length	4.9 in [12.4 cm]
	Package Width	3.6 in [92 mm]
	Verpakkingsaantal	1
	Verzendgewicht (verpakt)	1.3 oz [38 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 1 m Haakse USB Kabel voor iPhone® / iPod® / iPad®

Product appearance and specifications are subject to change without notice.