

USB iPhone / iPad und iPod abgewinkeltes Ladekabel - USB A Stecker auf Apple Dock 30-pin Datenkabel 2m

Product ID: USB2ADC2MD



Das Dock-Anschluss-auf-USB-Kabel USB2ADC2MD für iPhone®, iPod® und iPad® (2 m) ist mit einem abwärts gewinkelten Apple® (30-poligen) Dock-Anschluss versehen, der sich hervorragend für Wandmontage- oder Ständeranwendungen eignet, da sich das Kabel hinter dem iOS-fähigen digitalen Mobilgerät befindet. So ist eine ordentlichere Installation ohne störende Kabelposition möglich.

Das längere USB-auf-iPhone-Kabeldesign bietet 2 Meter Kabellänge zur Überwindung von Entfernungsbeschränkungen bei Bereitstellung voller Ladeleistung.

Außerdem bietet dieses einzigartig konstruierte USB-auf-iPhone Kabel einen gestuften, von StarTech.com entwickelten Apple Dock-Anschluss. Im Gegensatz zu einem regulären Anschluss lässt sich der exklusive gestufte Anschluss auch dann in ein iPhone, iPod oder iPad einstecken, wenn diese sich in einer Schutzhülle befinden. So müssen Sie das Gerät nicht ständig aus der Hülle nehmen, um es zu laden/synchronisieren.

Dieses strapazierfähige Kabel entspricht den Apple MFi-Standards und wird mit unserer lebenslangen Garantie geliefert, um eine zuverlässige Leistung sicherzustellen.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone, iPod oder iPad in Wandhalterung oder Ständer, ohne dass das Kabel im Weg ist

Features

- 1x abwärts gewinkelter, gestufter Apple® Dock-Anschluss (30-polig)
- 1x USB 'A'-Stecker
- Hochwertiges 0,25 mm²-Kabel
- Bietet 2 m Kabellänge
- Hochwertige Anschlüsse für wiederholtes Anschließen/Trennen an/von iPhone, iPod oder iPad
- Kompatibel mit allen verfügbaren 30-poligen Apple Dock-Kabelanschlüssen
- Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
- Unterstützt High Speed USB-Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s

Hardware	Warranty	Lifetime
	Steckverbinderplatten	Nickel
	Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
	Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder	Steckverbinder A	1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
	Steckverbinder B	1 - Apple Dock-Anschluss (30-polig) Stecker
Physische Eigenschaften	Drahtstärke	24 AWG
	Farbe	Weiß
	Kabellänge	6.6 ft [2 m]
	Produktbreite	4.5 in [11.5 cm]
	Produktgewicht	3.5 oz [98 g]
	Produktgröße	5.2 in [13.2 cm]
	Produktlänge	6.6 ft [2 m]
	Steckverbinderart	Gerade auf abwärtsgewinkelt
Verpackungsinformationen	Package Height	0.9 in [22 mm]
	Package Length	8 in [20.2 cm]
	Package Width	6 in [15.2 cm]
	Paketmenge	1
	Versandgewicht (Verpackung)	3.5 oz [98 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - 2 m abwärts gewinkelt USB-Kabel für iPhone, iPod und iPad

Product appearance and specifications are subject to change without notice.