

1m USB-C kabel M/M - USB 2.0 - USB Type C kabel

Product ID: USB2CC1M



Met deze USB-C™ naar USB-C kabel kunt u uw USB Type-C™ apparaten opladen en synchroniseren. Deze kabel is ook compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten.

Synchroniseer en laad uw mobiele apparaten op

Sluit uw nieuwere mobiele USB-C apparaten, zoals de Samsung Galaxy S8, S8+, Nexus™ 6P, en 5X telefoons, aan op uw computer. De kabel biedt een laadstroom tot 3 A, en ondersteunt datatransmissiesnelheden tot 480 Mbps.

Voed uw laptop

Met tot 3A uitgangsvermogen kan deze USB Type-C kabel ook worden gebruikt voor de stroomvoorziening van een USB-C laptop, zoals uw Apple MacBook of Chromebook Pixel™. Sluit uw laptop gewoon aan op uw USB-C wandlader.

Bewaar de kabel als een reservekabel als u op reis bent

Vervang de kabel die bij uw apparaat werd geleverd of bewaar hem als een reservekabel als u op reis bent, zodat al uw apparaten onderweg altijd gebruiksklaar zijn.

Overbrug de generatiekloof

De USB Type-C connector is kleiner en gemakkelijker te gebruiken dan vorige USB connectors. Dankzij het omkeerbare design kunt u de connector in uw apparaten steken ongeacht welke kant omhoogwijst. Steek de kabel er altijd correct in - frustratie of beschadigde poorten behoren tot het verleden.

Zorg voor uitstekende verbindingen met USB-IF gecertificeerde kabels

Deze USB-C kabel is gecertificeerd volgens USB-IF (USB Implementers Forum) om aan alle USB 2.0 specificaties te voldoen. Daartoe behoren alle milieu-, elektrische en mechanische normen die voor USB compliance vereist zijn. Het resultaat is een hoogwaardige, betrouwbare kabel voor al uw USB-C apparaten.

De USB2CC1M van StarTech.com wordt gedekt door een levenslange garantie voor gegarandeerde betrouwbaarheid.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Voed uw voor USB-C geschikte laptops met een USB Type-C wandlader
- Laad uw USB-C mobiele apparaten op met een USB-C computer of wandlader
- Synchroniseer uw USB-C apparaten met een USB-C computer

Features

- USB-IF gecertificeerd
- Maak gemakkelijker verbinding met omkeerbare USB Type-C connectors, die in uw apparaat kunnen worden gestoken ongeacht welke kant omhoogwijst.
- Compatibel met Thunderbolt 3 poorten
- Gegarandeerde betrouwbaarheid dankzij onze levenslange garantie

Hardware	Warranty	Lifetime
	Connectormateriaal	Nikkel
	Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
	Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties	Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)	Connector A	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 Mannelijk
	Connector B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 Mannelijk
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
Voeding	Power Delivery	100W
Fysieke eigenschappen	Draaddikte	22/30 AWG
	Gewicht product	0.9 oz [26 g]
	Kabellengte	3.3 ft [1 m]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	3.3 ft [1 m]
	Stijl connector	Recht
Verpakkingsinformatie	Verpakkingsaantal	1
	Verzendgewicht (verpakt)	1.1 oz [31 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 1 m USB 2.0 USB-C™ kabel - M/M

Product appearance and specifications are subject to change without notice.