

USB-C auf USB-C Kabel mit 5A Power Delivery - St/St - 2m - USB 2.0 - USB-IF zertifiziert

Product ID: USB2C5C2M



Verwenden Sie dieses USB-C™ zu USB-C-Kabel mit bis zu 5 A (100 W) Ausgangsstrom zur Stromversorgung und zum Aufladen eines USB-C-Laptops, zum Beispiel Ihr Apple MacBook Pro oder Chromebook Pixel™, mithilfe eines USB-C-Wandladegeräts, eines KFZ-Ladegeräts oder einer Power Bank. Oder versorgen Sie Ihr Laptop mit Strom über eine USB-C-Dockingstation.

Laden Sie Ihre mobilen Geräte schnell auf

Dank der Stromversorgung mit 5 A laden Sie Ihre mobilen Geräte schneller auf als mit einem herkömmlichen USB-C 2.0-Kabel - perfekt für Menschen, die viel unterwegs sind. Reduzieren Sie Ihre Ladezeiten und sorgen Sie dafür, dass Ihre mobilen Geräte dann einsatzbereit sind, wenn Sie sie unterwegs benötigen.

Sorgen Sie für beste Anschlussmöglichkeiten mit den vom USB Implementers Forum (USB-IF) zertifizierten Kabeln.

Das USB Type-C-Kabel wurde strengen Konformitätsprüfungen unterzogen und vom USB-IF (USB Implementers Forum) zertifiziert. Es entspricht somit allen USB 2.0-Vorgaben. Dazu gehören alle umweltbezogenen, elektrischen und mechanischen Normen. Auf diese Weise wird dafür gesorgt, dass Ihnen für alle Ihre USB-C-Geräte ein zuverlässiges und hochwertiges Kabel zur Verfügung steht.

Das USB2C5C2M fällt unter die 2-Jahres-Garantie von StarTech.com zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Betrieben Sie Ihren USB-C-Laptop über ein Ladegerät oder eine Power-Bank
- Laden Sie Ihren USB-C-Laptop über eine Dockingstation auf
- Laden Sie Ihre mobilen USB-C-Geräte über ein Ladegerät auf
- Synchronisieren Sie Ihr mobiles USB-C-Gerät mit einem Laptop

Features

- USB-IF-zertifiziert
- Bereitstellung von bis zu 5 Ampere Strom für das schnelle Aufladen Ihrer mobilen Geräte oder die Stromversorgung Ihres USB-C-Laptops
- Thunderbolt™ 3-Port-kompatibel
- Garantierte Zuverlässigkeit mit unserer 2-jährigen Garantie

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|---|
| Hardware | Warranty | 2 Years |
| | Steckverbinderplatten | Nickel |
| | Typ der Kabelabschirmung | Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht |
| | Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Leistung | Typ und Rate | USB 2.0 - 480 Mbit/s |
| Steckverbinder | Steckverbinder A | 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Stecker |
| | Steckverbinder B | 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Stecker |
| Strom | Power Delivery | 100W |
| Physische Eigenschaften | Drahtstärke | 24/26 AWG |
| | Farbe | Schwarz |
| | Kabellänge | 6.6 ft [2 m] |
| | Produktbreite | 0.5 in [12 mm] |
| | Produktgewicht | 3.9 oz [111 g] |
| | Produkthöhe | 0.2 in [0.6 cm] |
| | Produktlänge | 6.6 ft [2 m] |
| | Steckverbinderart | Gerade |
| Verpackungsinformationen | Package Height | 0.4 in [10 mm] |
| | Package Length | 8.9 in [22.5 cm] |
| | Package Width | 4.9 in [12.5 cm] |
| | Versandgewicht (Verpackung) | 4.1 oz [116 g] |
| Verpackungsinhalt | Im Paket enthalten | 1 - USB-C-Kabel |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.