

## L型USB-Cケーブル オス/オス 1m USB 2.0準拠

Product ID: USB2CC1MR



L型コネクタのUSB-C™ケーブル。自動車内でのモバイル端末充電、壁面に差し込むタイプの充電器やコンピュータにスマートフォンやタブレットを接続した状態で使用する際に便利です。ACチャージャーからのノートパソコン充電にも使えるケーブルです。

### 接続しやすい形状

L字型の USB Type-C™コネクタは、手が届きにくいポートにも差し込みやすく、自動車内にマウントするモバイル端末の充電に最適です。

充電中にモバイル端末を使用したい場合、端末の左側または右側にケーブルが来るようにコネクタを差し込み、必要に応じて画面が縦または横になるよう配置できます。充電中でも、テキストメッセージのやりとりやメール、ゲームの操作、その他作業を行うことができ、ケーブルが邪魔になりません。

L字型コネクタには、接続時にケーブルを変に曲げてしまったり、無理に引っ張られることがないという利点があります。接続ポイントでより自然にフィットし、余分な負荷をかけずケーブルや端末ポートの損傷を防ぎます。

## ノートパソコンへの給電

このUSB Type-Cケーブルは、最大3Aの電力に対応し、Apple MacBook やChromebook Pixel™などのUSB-Cノートパソコンの給電にも使用可能です。ケーブルをUSB-CノートパソコンとUSB-Cウォールチャージャーに接続すると給電が開始されます。

## 外出時のスペアとして携帯

このUSB-Cケーブルは、端末付属ケーブルの交換品として、あるいは、端末をいつでも使える状態に保てるよう、外出中に持ち歩くスペアとして便利です。

StarTech.comでは、本製品に全使用期間保証を提供しており、信頼性を保証しています。

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- USB Type-C 対応充電器(ウォールチャージャー)をUSB-C対応のノートパソコンの電源として使用
- ノートパソコンのUSB-Cポートを使用しUSB-C対応モバイルデジタル端末を充電・同期
- USB-C対応のウォールチャージャー、カーチャージャー、パワーバンクを使用してUSB-Cデバイスを充電

### Features

- 手が届きにくい場所でも端末に接続しやすいL型USB-Cコネクタ
- Thunderbolt 3 ポートとの互換性
- 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性

ハードウェア	Warranty	Lifetime
	ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)
	コネクタメッキ	ニッケル
	ジャケットケーブル型	PVC -ポリ塩化ビニル
性能	タイプおよび定格	USB 2.0 - 480 Mbit/s
コネクタ	コネクタA	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 オス
	コネクタB	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 オス
電源	Power Delivery	60W
物理的特徴	ケーブル長さ	3.3 ft [1 m]
	コネクタタイプ	ストレート・直角
	ワイヤゲージ	22/30 AWG
	色	ブラック
	製品重量	1.1 oz [30 g]
	製品長さ	3.3 ft [1 m]
パッケージ情報	工場出荷時(パッケージ)重量	1.3 oz [37 g]
箱に含まれているもの	パッケージ内容	1 - USB-Cケーブル

Product appearance and specifications are subject to change without notice.