

91cm USB Y-Kabel für externe Festplatten - Dual USB-A auf Micro-B

Product ID: USB2HAUBY3



Dieses 91 cm lange USB-A-auf-Micro-B-Y-Kabel bietet 2 USB-A-Stecker und 1 USB Micro-B-Stecker und ist somit die ideale Lösung zur Bereitstellung zusätzlicher Leistung, die von einigen externen Micro USB-Festplatten benötigt wird, die an die standardmäßigen USB-Ports herkömmlicher Computer angeschlossen sind.

Das USB-A-auf-Micro-B-Y-Kabel ist insbesondere nützlich in Situationen, wo ein einziger USB 2.0-Anschluss möglicherweise nicht ausreichend Leistung für externe Festplatten bietet und kann an 2 Anschlüssen an 1 PC angeschlossen werden, um die Leistungsabgabe an externe Geräte zu erhöhen.

Abgesehen von der zusätzlichen Leistung bietet dieses 91 cm lange Kabel auch pure digitale Datenübertragung für Hochgeschwindigkeitsdateiübertragungen.

Das USB-A-auf-USB Micro-B-Y-Kabel wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Schließen Sie ein externes Festplattengehäuse an einen PC oder Laptop an ohne externe Stromversorgung
- Ersatzkabel für externe Festplatten

Features

- Liefert sowohl USB-Daten als auch USB-Gerätestrom über ein einziges Kabel
- High Speed USB 2.0-Datenübertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s

	Warranty	Lifetime
Hardware	Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung	Typ und Rate	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder	Steckverbinder A	2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
	Steckverbinder B	1 - USB Micro-B (5-polig) Stecker
Physische Eigenschaften	Drahtstärke	24/28 AWG
	Farbe	Schwarz
	Kabellänge	3 ft [0.9 m]
	Produktgewicht	1 oz [28 g]
	Produktlänge	3 ft [0.9 m]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	0.1 lb [0 kg]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - 91 cm USB-Y-Kabel - Dual USB-A auf Micro-B

Product appearance and specifications are subject to change without notice.