

## Caricatore da Auto con doppia porta USB - 24W/4.8A - Nero

Product ID: USB2PCARBKS



Questo caricatore per auto a 2 porte consente di caricare due dispositivi mobili simultaneamente anche durante la guida.

### Ricarica ad alta potenza

Il caricatore offre 24 watt di potenza totale, condividendo 4,8 ampere fra le due porte. In questo modo, è possibile caricare due tablet e altrettanti telefoni allo stesso tempo.

### Uscita di alimentazione condivisa

Caricatore a doppia porta con tecnologia Smart IC per identificare il tipo di dispositivo collegato a ciascuna porta. Grazie al riconoscimento dei dispositivi collegati, il caricatore è in grado di offrire la quantità e il tipo di energia adatti a ciascun dispositivo.

## **Unico caricatore per tutti i dispositivi mobili compatibile con gran parte dei telefoni e tablet**

Il caricatore supporta la specifica di ricarica delle batterie USB 1.2 per la compatibilità con numerosi dispositivi mobili, fra cui Apple iPhone e iPad, tablet Microsoft® Surface™, Samsung Galaxy Tab™, telefoni Nexus™ e molti altri. Durante il viaggio con un passeggero, è possibile ricaricare due telefoni allo stesso tempo prima dell'arrivo a destinazione.

USB2PCARBKS è dotato dalla garanzia di 2 anni di StarTech.com per assicurare prestazioni affidabili.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Consente di caricare due tablet allo stesso tempo
- Consente di caricare due telefoni allo stesso tempo
- Consente di caricare un telefono e un tablet allo stesso tempo

### Features

- Assicura che tutti i dispositivi mobili vengano caricati durante gli spostamenti
- Consente di fornire l'alimentazione più veloce possibile per ciascun dispositivo connesso, per un totale di 24 watt (4,8 ampere) condivisi tra le due porte
- Ricarica quasi tutti i dispositivi mobili con supporto della specifica di ricarica delle batterie USB 1.2

	Warranty	2 Years
<b>Connettore/i</b>	Connettore A	1 - Accendisigari per auto (12V AUX)
	Connettore B	2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
<b>Alimentazione</b>	Corrente di uscita	Port 1 - 2.4A Port 2 - 2.4A
	Corrente ingresso	2 ~ 1A
	Tensione di uscita	5 DC
	Tensione ingresso	12 ~ 24 DC
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	1 in [25 mm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	1.5 in [38 mm]
	Lunghezza prodotto	3 in [75 mm]
	Peso prodotto	0.9 oz [26 g]
<b>Informazioni confezione</b>	Peso spedizione (confezione)	1.5 oz [43 g]
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Caricatore da auto USB a 2 porte

Product appearance and specifications are subject to change without notice.