

## USB 3.0 opname apparaat voor High-Performance DVI Video - 1080p 60fps - Aluminium

Product ID: USB32DVCAPRO



Dit DVI naar USB 3.0 video-opnameapparaat neemt high-definition DVI video op uw computer op. Dankzij de aluminium behuizing is dit apparaat sterk genoeg voor opnamen vanaf een vaste plaats of mobiele opnamen. Hij is uitgerust met een aparte 3,5 mm audio-ingang voor begeleidende audio of voice-overs, en een DVI pass-through poort voor aansluiting op een scherm zodat u de video tijdens de opname kunt bekijken.

### Neem HD-video op met 1080p 60 f/s

Neem 1080p video op met 60 f/s (frames per seconde), zodat u deze kunt delen, opslaan of bewerken. Sla opnamen van beveiligingsapparatuur, controlekamers, medische of andere industriële DVI-apparaten direct op uw computer op.

## **Eenvoudige video-opnamen op Windows en Mac**

De meegeleverde software vereenvoudigt de opname. Dankzij een breed geaccepteerde code kunnen in StreamCatcher™ opgeslagen video's worden afgespeeld op elke videospeler, zonder dat een conversie of bewerking nodig is.

## **Live streamen onder Windows**

Met de meegeleverde software kunt u, onder Windows, uw video live op het internet afspelen, via Twitch™ of andere externe video streaming platforms.

## **Compatibiliteit met DirectShow onder Windows**

Met dit opnameapparaat bent u niet gebonden aan de meegeleverde software. U kunt onbewerkte video zonder kwaliteitsverlies opnemen met elke externe DirectShow™-software zoals Open Broadcaster Software (OBS).

## **Neem video op vanaf HDMI®, VGA of DVI apparaten**

Dit veelzijdige DVI opnameapparaat werkt met HDMI naar DVI en VGA naar DVI adapters, zodat u video van een HDMI- of VGA-bron kunt opnemen.

De USB32DVCAPRO wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Neem video op voor trainings- en opleidingsdoeleinden van technologie die DVI weergeeft
- Neem onbewerkte video op met uw favoriete, met DirectShow compatibele software
- Bij uitstek geschikt voor het opnemen van output vanaf uw pc, server of POS-station, tijdens het maken van softwaretrainings- en opleidingsvideo's.
- Voeg uw eigen onafhankelijke audiobron toe voor voice-over commentaar

### Features

- Naadloze beeldkwaliteit met USB 3.0 bandbreedte waardoor u 1080p video kunt opnemen met 60 f/s
- Brede ondersteuning van afspeelapparatuur dankzij gecodeerde videobestanden
- Opname van onbewerkte video zonder kwaliteitsverlies garandeert compatibiliteit met DirectShow™ onder Windows
- Aparte 3,5 mm audio-ingang, om gesproken commentaar of audiotracks toe te voegen
- Voorzien van een DVI pass-through poort, zodat u uw video tijdens de opname kunt bekijken

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	AV-ingang	DVI
	AV-uitgang	USB
	Chipsetcode	Mstar - MST3363CNK-170
	Industriestandaarden	NTSC, PAL-M, PAL-60, PA
		Video Encoding: MPEG4/H.264 DirectShow Compatible
<b>Prestaties</b>	Audiospecificaties	2-kanaals stereo audio
	Maximale analoge resoluties	1920 x 1080 60 FPS
	Maximale digitale resoluties	1920 x 1080 60 FPS
	MTBF	504.825 uur
	Ondersteunde resoluties	1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
<b>Connector(en)</b>	Connector A	1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk Input 1 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk Input
	Connector B	1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
<b>Software</b>	Besturingssystemen	Windows® 7, 8, 8.1, 10 MacOS® 10.11 to 10.14
<b>Speciale opmerkingen / vereisten</b>	<b>Notitie</b>	This video capture device requires a USB 3.0 port (or higher). The video capture device does not work with USB 2.0 ports (or lower).
<b>Voeding</b>	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-5°C to 40°C (23°F to 105°F)
	Vochtigheid	20% tot 80% (niet-condenserend)
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Breedte product	2.4 in [61.1 mm]
	Gewicht product	3.6 oz [102 g]
	Hoogte product	1 in [24.3 mm]
	Lengte product	3.6 in [92.2 mm]
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Verzendgewicht (verpakt)	1 lb [0.5 kg]

**Wat wordt er  
meegeleverd**

Meegeleverd

1 - USB 3.0 opnameapparaat voor DVI video

1 - USB 3.0-kabel

1 - Verkorte handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.