

50cm Slim Micro USB 3.0 Kabel rechtsgewinkelt

Product ID: USB3AU50CMRS



Mithilfe dieses schlanken, stabilen USB 3.1 Gen 1 (5 Gbit/s)-Kabels, das auch als USB 3.0-Kabel bekannt ist, können Sie Micro-USB-Geräte so auf Ihrem Schreibtisch platzieren, dass kein Kabel im Weg ist. Es ist dünner und flexibler als Standardkabel und mit einem rechtsgewinkelten Micro USB-Stecker ausgestattet, der umständliches Biegen am Anschluss vermeidet.

Stellen Sie USB 3.0-Geräte so auf, wie Sie möchten

Nun können Sie Ihren Schreibtisch so ordnen, wie es für Sie am bequemsten ist, ohne sich um ein Verbiegen des Kabels oder zu viel Zuglast am Anschluss zu sorgen. Dieses strapazierfähige, leichte Kabel ist nur etwa halb so dick wie ein normales USB 3.0-Kabel und bietet Ihnen die Flexibilität, Geräte wie benötigt und mit geringerer Unordnung aufzustellen.

Dieses vielseitige Kabel ist mit einem rechtsgewinkelten Stecker ausgestattet, der eine bessere Passform am Anschluss bietet und auch unnötige Zuglast und Schäden am Anschluss verhindert. Dank der Länge von 0,5 m ist dieses Kabel eine hervorragende Lösung für Verbindungen auf kurze Entfernungen und mobile Anwendungen (z. B. Anschließen einer mobilen Festplatte an Ihren Laptop).

Laden und synchronisieren Sie Ihre USB 3.0-Mobilgeräte

Laden Sie Ihr Mobilgerät in Ihrem Auto oder synchronisieren Sie es mit Ihrem Laptop.

Dieses Kabel ist nicht nur hervorragend zum Anschließen von Desktop-Geräten geeignet, sondern ist auch die perfekte Lösung zum Laden und Synchronisieren von USB 3.0-Micro B-fähigen Telefonen und Tablets.

Dieses kurze Kabel ist genau richtig für unterwegs. Es bietet einfache, saubere Verbindungen und passt hervorragend in die Tragetasche für Laptop oder Tablet.

Problemlos Verbindung mit Mobilgeräten herstellen

Das Kabel ist mit einem schlanken und doch stabilen Spritzgussstecker ausgestattet, sodass Sie Telefon oder Tablet ohne Entfernen der Schutzhülle anschließen können. Zudem ermöglicht der rechtsgewinkelte Micro USB-Stecker das Schreiben von SMS, das Arbeiten oder Spielen am Mobilgerät auch während des Ladens, ohne dass das Kabel im Weg ist.

Das 0,5-m-Kabel USB3AU50CMRS wird für garantierte Zuverlässigkeit mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Anschließen von Micro-USB 3.0-Geräten (mobile Festplatte, Kartenlesegerät, Video Capture-Geräte, Festplattengehäuse usw.) an einen USB 3.0-kompatiblen PC oder Laptop
- Laden und synchronisieren Sie Ihre digitalen USB 3.0-Micro B-fähigen Mobilgeräte

Features

- Platzieren Sie Ihre USB 3.0-Geräte nach Bedarf in Ihrem Arbeitsbereich
- Schließen Sie Ihr Gerät selbst an schwer erreichbaren und engen Stellen an
- Mobiles Design passt gut in jede Tragetasche
- Laden und synchronisieren Sie Ihre Mobilgeräte ohne Entfernen der Schutzhülle

Hardware	Warranty	Lifetime
	Steckverbinderplatten	Nickel
	Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
	Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung	Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
Steckverbinder	Steckverbinder A	1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Stecker
	Steckverbinder B	1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed) Stecker
Physische Eigenschaften	Drahtstärke	26/32 AWG
	Farbe	Schwarz
	Kabellänge	1.6 ft [0.5 m]
	Produktgewicht	0 oz [0 g]
	Produktlänge	1.6 ft [0.5 m]
	Steckverbinderart	Gerade auf rechtsgewinkelt
Verpackungsinformationen	Paketmenge	1
	Versandgewicht (Verpackung)	1.6 oz [45 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - 0,5 m rechtsgewinkelt Slim-Micro-USB 3.0-Kabel

Product appearance and specifications are subject to change without notice.