

Dual USB KFZ-Ladegerät - 17 Watt / 3,4 A

Product ID: USB2PCARBK



Das USB-KFZ-Ladegerät mit zwei Anschlüssen USB2PCARBK ist mit zwei USB 2.0-Anschlüssen ausgestattet und funktioniert mit jedem standardmäßigen KFZ-AUX-Stromanschluss, sodass Sie zwei Mobilgeräte gleichzeitig unterwegs zur Arbeit oder zum Vergnügen laden können.

Mit einem 1A-Port zum Laden von Smartphone oder iPhone und einem 2,4A-Port zum Laden von iPad oder anderen Tablets haben Sie stets die korrekte Lademöglichkeit für alle Mobilgeräte zur Verfügung. Dank des zweiten USB-Ladeanschlusses können Sie zwei Telefone gleichzeitig laden und sogar sicherstellen, dass sowohl Sie als auch ein Mitfahrer ihre Geräte vollständig aufgeladen haben und bereit sind. Zudem kann der Mitfahrer während des Ladevorgangs Textnachrichten schreiben, arbeiten oder spielen.

Dieser strapazierfähige USB-KFZ-Ladeadapter wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie geliefert, um zuverlässige Leistung sicherzustellen.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Laden Sie Ihr iPad oder andere Tablets über den 2,4-A-USB 2.0-Port
- Laden Sie das Smartphone oder iPhone über den 1-A-USB 2.0-Port
- Laden Sie zwei Telefone gleichzeitig

Features

- 1x 2,4A USB 2.0-Port
- 1x 1A USB 2.0-Port
- Kompaktes Design

	Warranty	2 Years
Steckverbinder	Steckverbinder A	1 - Fahrzeugzigarettenanzünder (12V AUX)
	Steckverbinder B	2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Strom	Ausgangsspannung	5 DC
	Ausgangsstrom	Port 1 - 1A Port 2 - 2.4A
	Eingangsspannung	12 ~ 24 DC
	Eingangsstrom	1.4 ~ 0.7A
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Produktbreite	0.9 in [23.9 mm]
	Produktgewicht	0.6 oz [16 g]
	Produkthöhe	0.7 in [1.9 cm]
	Produktlänge	2.3 in [58.4 mm]
Verpackungsinformationen	Package Height	1.1 in [27 mm]
	Package Length	5.1 in [13 cm]
	Package Width	2.8 in [72 mm]
	Paketmenge	1
	Versandgewicht (Verpackung)	1.1 oz [31 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - 2-Port-USB-KFZ-Ladegerät

Product appearance and specifications are subject to change without notice.