

Caricatore da Auto con doppia porta USB - 24W/4.8A - Nero

Product ID: USB2PCARBKS



Questo caricatore per auto a 2 porte consente di caricare due dispositivi mobili simultaneamente anche durante la guida.

Ricarica ad alta potenza

Il caricatore offre 24 watt di potenza totale, condividendo 4,8 ampere fra le due porte. In questo modo, è possibile caricare due tablet e altrettanti telefoni allo stesso tempo.

Uscita di alimentazione condivisa

Caricatore a doppia porta con tecnologia Smart IC per identificare il tipo di dispositivo collegato a ciascuna porta. Grazie al riconoscimento dei dispositivi collegati, il caricatore è in grado di offrire la quantità e il tipo di energia adatti a ciascun dispositivo.

Unico caricatore per tutti i dispositivi mobili compatibile con gran parte dei telefoni e tablet

Il caricatore supporta la specifica di ricarica delle batterie USB 1.2 per la compatibilità con numerosi dispositivi mobili, fra cui Apple iPhone e iPad, tablet Microsoft® Surface™, Samsung Galaxy Tab™, telefoni Nexus™ e molti altri. Durante il viaggio con un passeggero, è possibile ricaricare due telefoni allo stesso tempo prima dell'arrivo a destinazione.

USB2PCARBKS è dotato dalla garanzia di 2 anni di StarTech.com per assicurare prestazioni affidabili.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Consente di caricare due tablet allo stesso tempo
- Consente di caricare due telefoni allo stesso tempo
- Consente di caricare un telefono e un tablet allo stesso tempo

Features

- Assicura che tutti i dispositivi mobili vengano caricati durante gli spostamenti
- Consente di fornire l'alimentazione più veloce possibile per ciascun dispositivo connesso, per un totale di 24 watt (4,8 ampere) condivisi tra le due porte
- Ricarica quasi tutti i dispositivi mobili con supporto della specifica di ricarica delle batterie USB 1.2

	Warranty	2 Years
Connettore/i	Connettore A	1 - Accendisigari per auto (12V AUX)
	Connettore B	2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Alimentazione	Corrente di uscita	Port 1 - 2.4A Port 2 - 2.4A
	Corrente ingresso	2 ~ 1A
	Tensione di uscita	5 DC
	Tensione ingresso	12 ~ 24 DC
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	1 in [25 mm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	1.5 in [38 mm]
	Lunghezza prodotto	3 in [75 mm]
	Peso prodotto	0.9 oz [26 g]
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	1.5 oz [43 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Caricatore da auto USB a 2 porte

Product appearance and specifications are subject to change without notice.