

Cable delgado de 0,5m Micro USB 3.0 acodado a la derecha a USB A

Product ID: USB3AU50CMRS



Este cable delgado y resistente USB 3.1 Gen 1 (5Gbps), mejor conocido como cable USB 3.0, le permite situar sus dispositivos Micro-USB en su escritorio, sin estorbo del cable. Es más delgado y más flexible que los cables estándar, e incluye un conector Micro-USB en ángulo derecho que evita torceduras dañinas en el puerto de conexión.

Coloque sus dispositivos USB 3.0 donde quiera

Ahora es posible organizar su escritorio de la manera más conveniente en su caso, sin tener que preocuparse de torceduras o tensiones del cable a la hora de conectarlo. Este duradero y liviano cable tiene aproximadamente la mitad del grosor de un cable USB 3.0 estándar, lo cual ofrece la flexibilidad y libertad de situar sus dispositivos donde sea necesario, sin estorbo del cable.

Este versátil cable incluye un conector en ángulo derecho, lo cual ofrece un ajuste más natural en el punto de conexión del dispositivo, además de evitar tensiones y daños innecesarios en el puerto. Además, este cable corto de 0,5m de longitud es una solución excelente para conexiones de corto alcance y uso con dispositivos portátiles (por ejemplo, la conexión de un disco duro portátil a su ordenador portátil).

Cargue y sincronice sus dispositivos móviles USB 3.0

Cargue su dispositivo móvil en su coche o sincronícelo con su ordenador portátil.

Además de ser ideal para la conexión con sus dispositivos del escritorio, este cable es la solución perfecta para la carga y sincronización de sus teléfonos móviles y tablets equipados con USB 3.0 Micro-B.

El diseño con cable corto es ideal para los usuarios que viajan o se desplazan, ya que permite conexiones sencillas y ordenadas, además de que el cable puede llevarse dentro de la bolsa de su ordenador portátil o tablet.

Conecte sus dispositivos móviles fácilmente

El cable tiene un conector con diseño de moldeado delgado, pero resistente, a fin de posibilitar la conexión con su teléfono móvil o tablet sin tener que extraerlos de su estuche protector. Además, el conector Micro-USB en ángulo derecho del cable le permite enviar mensajes de texto, trabajar o utilizar videojuegos, incluso mientras se carga su dispositivo, sin estorbo del cable.

El cable USB3AU50CMRS de 0,5m está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, con fiabilidad garantizada.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Conecte dispositivos Micro-USB 3.0 (discos duros portátiles, lectores de tarjeta, dispositivos de captura de vídeo, cajas de disco duro, etc.) a un ordenador de sobremesa o portátil equipado con USB 3.0
- Cargue y sincronice dispositivos digitales móviles equipados con USB 3.0 Micro B

Features

- Sitúe sus dispositivos USB 3.0 donde sea necesario en su espacio de trabajo
- Conecte sus dispositivos incluso en espacios estrechos o de difícil acceso
- El diseño delgado del cable permite su portabilidad dentro de cualquier bolsa
- Cargue y sincronice sus dispositivos móviles sin tener que extraerlos de su estuche protector

| | | |
|--------------------------------|-----------------------------|---|
| Hardware | Warranty | Lifetime |
| | Cable Tipo Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride |
| | Revestimiento del Conector | Níquel |
| | Tipo de Cable Blindado | Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada |
| Rendimiento | Tipo y Velocidad | USB 3.0 - 5 Gbit/s |
| Conector(es) | Conector A | 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Macho |
| | Conector B | 1 - USB 3.0 Micro-B (10 pines, SuperSpeed) Macho |
| Características Físicas | Calibre del Conductor | 26/32 AWG |
| | Color | Negro |
| | Estilo de Conector | Recto con Orientación hacia la Derecha |
| | Longitud del Cable | 1.6 ft [0.5 m] |
| | Longitud del Producto | 1.6 ft [0.5 m] |
| | Peso del Producto | 0 oz [0 g] |
| Información de la Caja | Cantidad de Paquetes | 1 |
| | Peso (de la Caja) del Envío | 1.6 oz [45 g] |
| Contenido de la Caja | Incluido en la Caja | 1 - Cable Micro USB 3.0 slim en ángulo derecho, de 0,5m |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.