

Chargeur de voiture USB à 2 ports - Haute puissance (24 W/4,8 A) - Blanc

Product ID: USB2PCARWHS



Ce chargeur à deux ports pour voiture vous permet de charger deux appareils simultanément pendant votre trajet.

Alimentation puissante

Le chargeur offre une puissance maximale de 24 W, soit 4,8 A partagés entre les deux ports. Vous pourrez donc charger deux tablettes simultanément.

Alimentation partagée

Le chargeur à deux ports est doté de la technologie Smart IC qui permet d'identifier le type d'appareil connecté à chaque port. En détectant le type d'appareil branché, le chargeur envoie la charge optimale spécifique à chaque appareil.

Un seul chargeur pour tous vos appareils mobiles, compatible avec la plupart des téléphones et tablettes

Le chargeur prend en charge la spécification de charge de pile USB 1.2, ce qui garantit la compatibilité avec une gamme étendue d'appareils comme l'iPhone et l'iPad d'Apple, la tablette Microsoft® Surface™, le Samsung Galaxy Tab™, les téléphones Nexus™ et plus encore.

Lorsque vous voyagez avec un passager, cela signifie que vous pouvez charger son appareil en même temps que le vôtre pour vous assurer de leur disponibilité à votre arrivée.

Le modèle USB2PCARWHS bénéficie d'une garantie StarTech.com de 2 ans pour des performances d'une fiabilité absolue.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Chargez deux tablettes simultanément
- Chargez deux téléphones simultanément
- Chargez un téléphone et une tablette simultanément

Features

- Rechargez tous vos appareils mobiles pendant le trajet
- Distribuez le courant optimal sur chaque appareil connecté : jusqu'à 24 W (4,8 A) partagés entre les deux ports
- Chargez la plupart des appareils mobiles prenant en charge la spécification de charge de pile USB 1.2

| | | |
|-----------------------------------|-----------------------|---|
| | Warranty | 2 Years |
| Connecteur(s) | Connecteur A | 1 - Allume-cigarette automobile (12 V AUX) |
| | Connecteur B | 2 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle |
| Alimentation | Courant de sortie | Port 1 - 2.4A Port 2 - 2.4A |
| | Courant d'entrée | 2 ~ 1A |
| | Tension de sortie | 5 DC |
| | Tension d'entrée | 12 ~ 24 DC |
| Caractéristiques physiques | Couleur | Blanc |
| | Hauteur du produit | 1 in [2.6 cm] |
| | Largeur du produit | 1.5 in [37.6 mm] |
| | Longueur du produit | 3.1 in [78 mm] |
| | Poids du produit | 0.9 oz [26 g] |
| Informations d'emballage | Package Height | 1.3 in [32 mm] |
| | Package Length | 5.1 in [13 cm] |
| | Package Width | 2.9 in [73 mm] |
| | Poids brut | 1.6 oz [44 g] |
| Contenu du paquet | Inclus dans le paquet | 1 - Chargeur de voiture USB à 2 ports - Blanc |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.