

## USB 2.0 auf Hohlstecker Typ N Kabel - USB A DC 5V 5,5mm Stecker 2m

Product ID: USB2TYPEN2M



Sie sind es leid, mehrere Netzadapter mitzuführen, um Ihre 5-V-Geräte zu betreiben oder zu laden, z. B. externe Festplatten, Streaming-Media Player und Bluetooth®-Lautsprecher?

Dieses 2 m USB-Stromkabel erleichtert die Stromversorgung von 5-V-DC-Geräten mit einem Type N (AD: 5,5 mm, ID: 2,5 mm) Barrel-Stromanschluss. Sie können die Geräte über einen freien USB-Anschluss an Ihrem Laptop oder Desktopcomputer betreiben und laden.

Das Stromkabel USB2TYPEN2M von StarTech.com ist fachkundig entwickelt, wird aus hochwertigen Materialien gefertigt und mit lebenslanger Garantie geliefert.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Betreiben Sie Ihre externe Festplatte oder andere Geräte, die mit einem Typ N-Stromanschluss ausgestattet sind, über einen freien USB-Port an Ihrem Computer.
- Laden Sie Ihre Bluetooth-Lautsprecher und andere aufladbare Geräte über einen freien USB-Anschluss an Ihrem Computer

### Features

- Vergossene Steckverbinder mit Zugentlastung
- Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
- Strapazierfähige PVC-Konstruktion

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Steckverbinderplatten	Nickel
	Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
	Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
<b>Steckverbinder</b>	Steckverbinder A	1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
	Steckverbinder B	1 - Barrel-Stromanschluss (Größe N, AD: 5,5, ID: 2,5) Stecker
<b>Strom</b>	Polarität der Mittelspitze	Positiv
<b>Physische Eigenschaften</b>	Drahtstärke	28 AWG
	Farbe	Schwarz
	Kabellänge	6.6 ft [2 m]
	Produktgewicht	1.7 oz [48 g]
	Produktlänge	6.6 ft [2 m]
<b>Verpackungsinformationen</b>	Paketmenge	1
	Versandgewicht (Verpackung)	1.7 oz [48 g]
<b>Verpackungsinhalt</b>	Im Paket enthalten	1 - 2 m USB-auf-Typ N Barrel-5-V-Gleichstromkabel

Product appearance and specifications are subject to change without notice.