

USB 2.0 auf Hohlstecker Typ N Kabel - USB A DC 5V 5,5mm Stecker 2m

Product ID: USB2TYPEN2M



Sie sind es leid, mehrere Netzadapter mitzuführen, um Ihre 5-V-Geräte zu betreiben oder zu laden, z. B. externe Festplatten, Streaming-Media Player und Bluetooth®-Lautsprecher?

Dieses 2 m USB-Stromkabel erleichtert die Stromversorgung von 5-V-DC-Geräten mit einem Type N (AD: 5,5 mm, ID: 2,5 mm) Barrel-Stromanschluss. Sie können die Geräte über einen freien USB-Anschluss an Ihrem Laptop oder Desktopcomputer betreiben und laden.

Das Stromkabel USB2TYPEN2M von StarTech.com ist fachkundig entwickelt, wird aus hochwertigen Materialien gefertigt und mit lebenslanger Garantie geliefert.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Betreiben Sie Ihre externe Festplatte oder andere Geräte, die mit einem Typ N-Stromanschluss ausgestattet sind, über einen freien USB-Port an Ihrem Computer.
- Laden Sie Ihre Bluetooth-Lautsprecher und andere aufladbare Geräte über einen freien USB-Anschluss an Ihrem Computer

Features

- Vergossene Steckverbinder mit Zugentlastung
- Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
- Strapazierfähige PVC-Konstruktion

Hardware	Warranty	Lifetime
	Steckverbinderplatten	Nickel
	Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
	Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder	Steckverbinder A	1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
	Steckverbinder B	1 - Barrel-Stromanschluss (Größe N, AD: 5,5, ID: 2,5) Stecker
Strom	Polarität der Mittelspitze	Positiv
Physische Eigenschaften	Drahtstärke	28 AWG
	Farbe	Schwarz
	Kabellänge	6.6 ft [2 m]
	Produktgewicht	1.7 oz [47 g]
	Produktlänge	6.6 ft [2 m]
Verpackungsinformationen	Paketmenge	1
	Versandgewicht (Verpackung)	1.8 oz [52 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - 2 m USB-auf-Typ N Barrel-5-V-Gleichstromkabel

Product appearance and specifications are subject to change without notice.