

2m zertifiziertes USB 3.0 SuperSpeed Kabel A auf B - Schwarz

Product ID: USB3CAB2M



Das 2 Meter lange USB 3.0 A-auf-B-Kabel USB3CAB2M ermöglicht eine hochwertige Verbindung zwischen Peripheriegeräten mit einem USB 3.0 Typ B-Port, z. B. Festplattengehäusen, Kartenlesern, Dockingstationen und Video Capture-Geräten, und einem USB-fähigen Computer.

Dieses Kabel ist gemäß USB 3.0-Spezifikationen USB-IF-zertifiziert und garantiert eine zuverlässige, langlebige Verbindung mit Ihren USB 'B'-Geräten. Es wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Schließen Sie ein SuperSpeed USB 3.0 Typ B-Peripheriegerät (Festplattengehäuse, Kartenleser, Dockingstation, Video Capture-Gerät usw.) an einen USB 3.0-fähigen Desktopcomputer, Laptop oder Server an.

Features

- 1x USB 'A'-Stecker
- 1x USB 'B'-Stecker
- USB-IF-zertifiziert SuperSpeed USB 3.0
- Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s
- Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
- Vergossene Steckverbinder mit Zugentlastung
- Abwärts kompatibel mit USB 2.0-Geräten

Hardware	Warranty	Lifetime
	Steckverbinderplatten	Nickel
	Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
	Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung	Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
Steckverbinder	Steckverbinder A	1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Stecker
	Steckverbinder B	1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Stecker
Physische Eigenschaften	Drahtstärke	24/28 AWG
	Farbe	Schwarz
	Kabellänge	6.6 ft [2 m]
	Produktgewicht	3.3 oz [93.2 g]
	Produktlänge	6.6 ft [2 m]
	Steckverbinderart	Gerade
Verpackungsinformationen	Paketmenge	1
	Versandgewicht (Verpackung)	0.2 lb [0.1 kg]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - 2 m USB 3.0-zertifiziertes A-auf-B-Kabel - Stecker/Stecker

Product appearance and specifications are subject to change without notice.