

USB-A auf USB-C Kabel - St/St - 0,5m - USB 3.1(10Gbit/s)

Product ID: USB31AC50CM



Mit diesem USB-zu-USB-C™-Kabel können Sie Ihre USB 3.1-, USB Typ-C™-Geräte (wie externe Festplatten) oder mobilen Geräte an eine USB Typ-A-Schnittstelle an Ihrem Computer oder Ladegerät anschließen.

Laden und synchronisieren Sie Ihre mobilen USB-C-Geräte, während Sie unterwegs sind.

Dieses 0,5 Meter lange Kabel eignet sich bestens, um Ihre mobilen Geräte über Verbindungen mit kurzer Distanz zu Ihrem Laptop zu laden und zu synchronisieren. Das Verschieben von großen Dateien oder Übertragen von Filmen erfolgt in Sekunden mit der doppelten Geschwindigkeit von USB 3.0 und 20 Mal schneller als USB 2.0.

Sie können das Kabel auch zum Laden Ihrer Geräte über ein USB-A-Wandladegerät, KFZ-Ladegerät oder eine Power Bank verwenden - ideal für einfache, saubere Verbindungen unterwegs.

Schließen Sie Ihre USB-3.1-Peripheriegeräte an

Das kurze Kabel erleichtert die das Arbeiten in kleineren externen Arbeitsbereichen, in Cafés oder Hotelzimmern. Es ermöglicht das Anschließen eines USB 3.1 Peripheriegeräts, wie z. B. einer externen Festplatte, an Ihr Notebook, ohne Kabelsalat zu verursachen.

Mit einer Bandbreite von 10 Gbit/s können Sie Ihre USB-Type-C-Geräte über dieses USB-3.1-Gen-2-Kabel im Nu synchronisieren. So verbringen Sie weniger Zeit mit dem Übertragen und Sichern Ihrer Daten und mehr Zeit damit, sich auf ihre Projekte und Präsentationen zu konzentrieren.

Das USB31AC50CM wird mit einer 2-Jahres-Garantie von StarTech.com zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit angeboten.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Zum Anschließen von USB-C-Peripheriegeräten wie externen Festplatten an Ihre USB-A-Laptops oder -Tablets
- Laden Sie Ihr mobiles USB-C-Gerät über Ihren USB-A-Laptop oder ein Wandladegerät auf
- Synchronisieren Sie Ihr mobiles USB-C-Gerät mit Ihrem USB-A-Computer

Features

- Unterstützung von USB 3.1-Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s bei Verwendung eines USB 3.1-Hosts und -Geräts.
- Garantierte Zuverlässigkeit mit unserer 2-jährigen Garantie

Hardware	Warranty	2 Years
	Steckverbinderplatten	Nickel
	Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
	Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung	Typ und Rate	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
Steckverbinder	Steckverbinder A	1 - USB 3.1 USB Type A (9-polig, Gen 2, 10 Gbit/s) Stecker
	Steckverbinder B	1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.1 (10 Gbit/s) Stecker
Physische Eigenschaften	Drahtstärke	30 AWG
	Farbe	Schwarz
	Kabellänge	1.6 ft [0.5 m]
	Produktbreite	0.5 in [12 mm]
	Produktgewicht	1 oz [29 g]
	Produkthöhe	0.4 in [1 cm]
	Produktlänge	1.6 ft [0.5 m]
	Steckverbinderart	Gerade
Verpackungsinformationen	Package Height	0.4 in [10 mm]
	Package Length	8.8 in [22.3 cm]
	Package Width	3.5 in [90 mm]
	Versandgewicht (Verpackung)	1 oz [29 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - USB-C-zu-USB-A-Kabel

Product appearance and specifications are subject to change without notice.