

USB-naar-Dual DisplayPort-adapter - 4K 60Hz - USB 3.0 (5 Gbps)

Product ID: USB32DP24K60



Met deze USB naar dual DisplayPort-adapter kunt u twee 4K 60 Hz DisplayPort-schermen aan uw Windows®- of Mac-computer toevoegen.

Zet een dual-4K 60Hz werkstation op

Met de adapter kunt u één USB 3.0-poort van uw laptop gebruiken om dubbele 4K resolutie bij 60 Hz op twee onafhankelijke schermen weer te geven. Steek simpelweg de adapter in een USB 3.0 (5 Gbps) poort op uw Windows- of Mac-systeem en sluit uw DisplayPort-monitors aan op de adapter.

Met deze USB-videoadapter kunt u genieten van de beeldkwaliteit van Ultra HD video over meerdere schermen, zelfs als uw systeem geen standaard ondersteuning biedt voor 4K videoweergave.

Maximaliseer uw schermruimte

Met twee UHD 4K-schermen kunt u efficiënter werken en meer verrichten in dezelfde hoeveelheid tijd. Omdat elk scherm 4K-prestaties biedt, beschikt u over vier keer zoveel schermruimte als met 1080p.

Met meerdere schermen kunt verschillende content weergeven op elk scherm met resoluties tot 4096 x 2160 p (60 Hz). De dual DisplayPort-adapter is ideaal voor zakelijke toepassingen zoals spreadsheets, wordprocessors en web browsers. U kunt meerdere opdrachten tegelijk uitvoeren en verschillende datapunten bekijken over elk scherm. U kunt bijvoorbeeld gegevens op een scherm berekenen, een verslag schrijven op het tweede scherm en op het internet browsen op uw laptopscherm.

De USB32DP24K60 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Sluit twee 4K-schermen aan op uw computersysteem
- Bekijk grote spreadsheets of meerdere documenten over meerdere schermen
- Verhoog de productiviteit door meerdere applicaties op verschillende schermen uit te voeren; check e-mails op het ene scherm, terwijl u een document op het andere bewerkt

Features

- Verhoog uw productiviteit door twee onafhankelijke schermen via één USB 3.0 poort aan te sluiten
- Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van resoluties tot 4096 x 2160p (60 Hz)
- Werkt op Mac OS en Windows
- DisplayLink™ 4K Plug-and-Display gecertificeerd - automatische installatie en upgrades van stuurprogramma's
- Inclusief USB-voeding - geen extra voeding vereist

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	AV-ingang	USB 3.0
	AV-uitgang	DisplayPort
	Chipsetcode	DisplayLink - DL-6950
	Geheugen	2GB
	Poorten	2
	USB pass-through	Nee
Prestaties	Algemene specificaties	Deze USB-videoadapter maakt gebruik van een DisplayLink family chipset. Als u dit apparaat aansluit op een computer samen met extra USB-videoadapters of docking stations, vermijd dan het gebruik van apparaten met een Trigger of Fresco family chipset.
	Audiospecificaties	2-kanaals stereo
	Maximale digitale resoluties	Dual monitor: 4K @ 60 Hz
	Ondersteunde resoluties	Widescreen(16/32 bit): 4096x2160 , 3840x2160, 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720
		Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Connector(en)	Connector A	1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Mannelijk
	Connector B	2 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk
Software	Besturingssystemen	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.6 - 10.12, 10.14 Ubuntu 14.04, 16.04 Chrome OS™ v55+
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Only one USB video adapter is supported per computer
		This USB video adapter is not intended for graphical intensive applications, such as gaming
	Systeem- en kabelvereisten	System Processor: Quad Core 2.4GHz (i5 recommended) System Memory: 4GB
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)

	Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Vochtigheid	0% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	5.6 in [14.2 cm]
	Gewicht product	5.5 oz [155 g]
	Hoogte product	1.2 in [3 cm]
	Kabellengte	11.8 in [300 mm]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	6.9 in [17.5 cm]
	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Package Height	5.3 in [13.4 cm]
	Package Length	6.1 in [15.5 cm]
	Package Width	1.8 in [45 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	0.2 lb [0.1 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB-videoadapter
		1 - verkorte handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.