

## 3m schlankes SuperSpeed USB 3.0 A auf Micro B Kabel - St/St

Product ID: USB3AUB3MS



Drückt das übliche USB 3.0-Kabel gegen die externe Festplatte, oder hebt es diese hoch, sodass sie auf dem Schreibtisch herumrutscht? Müssen Sie den Schreibtisch so anordnen, wie es die Biegung und Lage des Kabels verlangt?

USB3AUB3MS ist ein schlankes USB-Kabel, das die Installierung von USB 3.0-Geräten vereinfacht und Ihnen erlaubt, sie dort auf dem Arbeitsplatz zu platzieren, wo sie benötigt werden. Mit dem schlanken, vergossenen Micro-USB-Anschluss eignet sich dieses Kabel hervorragend für mobile USB 3.0-Geräte - Sie können es in ein Gerät einstecken und müssen dieses zum Laden und Synchronisieren nicht aus der Hülle nehmen.

## **USB 3.0-Geräte wie benötigt positionieren**

Gestalten Sie Schreibtisch und Büro ihren Bedürfnissen entsprechend. Dieses strapazierfähige, leichte Kabel nur etwa halb so dick ist wie ein normales USB 3.0-Kabel und bietet Ihnen die Möglichkeit, Geräte wie benötigt und mit geringerer Unordnung aufzustellen. Das flexible, schlanke Kabel verringert die Zuglast an der Verbindung und verhindert Schaden am USB 3.0-Port Ihres Geräts.

## **USB 3.0-Mobilgeräte laden und synchronisieren**

Bietet volle Ladeleistung ohne Verlust von Ladezeit, selbst in bis zu 3 Metern Entfernung vom Ladegerät.

Dieses Kabel ist nicht nur hervorragend zum Anschließen von Desktop-Geräten geeignet, sondern ist auch die perfekte Lösung zum Laden und Synchronisieren von USB 3.0-Micro B-fähigen Telefonen und Tablets.

Das lange Ladekabel überwindet Entfernungsbeschränkungen, so können Sie verbunden bleiben, wenn Sie im Sitzungssaal Notizen machen, im Hotel Ihre E-Mails bearbeiten oder im Cafe lesen.

## **Problemlos Verbindung mit Mobilgeräten herstellen**

Sie müssen nun nicht mehr für jeden Lade- oder Synchronisierungsvorgang die Hülle vom Telefon oder Tablet-PC entfernen. Das Kabel ist mit einem schlanken Micro-USB-Anschluss ausgestattet, der in das Gerät eingesteckt werden kann, selbst wenn sich dieses in der Schutzhülle befindet.

Dieses Micro USB 3.0-Kabel wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie für garantierte Zuverlässigkeit geliefert.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Anschließen von Micro-USB 3.0-Geräten (mobile Festplatte, Kartenlesegerät, Video Capture-Geräte, Festplattengehäuse usw.) an einen USB 3.0-kompatiblen PC oder Laptop
- Laden und synchronisieren Sie Ihre digitalen USB 3.0-Micro B-fähigen Mobilgeräte

### Features

- Schlankes Kabel - Außendurchmesser (AD) von 4,8 mm
- Neues Design, dünner vergossener Micro USB 3.0-Anschluss
- Unterstützt USB 3.0-Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s
- Kabel und Anschlüsse entsprechen den Spezifikationen von USB 3.0 SuperSpeed
- Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
- Vergossene Steckverbinder mit Zugentlastung

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Steckverbinderplatten	Nickel
	Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
	Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
<b>Leistung</b>	Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
<b>Steckverbinder</b>	Steckverbinder A	1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Stecker
	Steckverbinder B	1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed) Stecker
<b>Physische Eigenschaften</b>	Drahtstärke	24/30/32 AWG
	Farbe	Schwarz
	Kabellänge	9.8 ft [3 m]
	Produktgewicht	0 oz [0.1 g]
	Produktlänge	9.8 ft [3 m]
	Steckverbinderart	Gerade
<b>Verpackungsinformationen</b>	Paketmenge	1
	Versandgewicht (Verpackung)	5.1 oz [144 g]
<b>Verpackungsinhalt</b>	Im Paket enthalten	1 - 3 m langes, schlankes SuperSpeed USB 3.0 A-auf-Micro B-Kabel - Stecker/Stecker

Product appearance and specifications are subject to change without notice.