

## 2m USB 3.0 SuperSpeed Kabel A auf B rechts gewinkelt - Schwarz

Product ID: USB3SAB2MRA



Das 2 m lange schwarze USB 3.0 A-auf-B-Kabel USB3SAB2MRA ist mit einem rechtsgewinkelten USB A-Stecker versehen, sodass Sie Ihre USB 3.0 B-Peripheriegeräte selbst an schwer erreichbaren und engen Stellen an Ihren PC, Laptop oder Server anschließen können.

Der rechtsgewinkelte USB A-Anschlüsse positioniert das Kabel nahezu bündig gegen eine Wand oder eine andere Oberfläche. So besteht keine Platzanforderung wie im Falle einer geraden Verbindung vom Kabel in den USB-Anschluss.

Das 2 m lange Kabel nutzt bei Verwendung mit einem USB 3.0-Host und -Gerät den vollen SuperSpeed USB 3.0-Standard und bietet so eine Bandbreite von 5 Gbit/s.

Zudem ist das rechtsgewinkelte USB 3.0-Kabel als hochwertiges Shielded Twisted Pair (STP)-Kabel konstruiert und trägt so dazu bei, elektromagnetische Interferenzen zu vermeiden und gewährleistet eine zuverlässige Datenkommunikation.

Das USB 3.0 A-auf-B-Kabel USB3SAB2MRA wird für garantierte Qualität und Zuverlässigkeit mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Schließen Sie ein SuperSpeed USB 3.0 Typ B-Peripheriegerät (Festplattengehäuse, Kartenleser, Dockingstation, Video Capture-Gerät usw.) selbst in schwer erreichbaren Bereichen oder an engen Stellen an einen USB 3.0-fähigen Desktopcomputer, Laptop oder Server an.

### Features

- 1x rechtsgewinkelt USB 3.0 A-Stecker
- 1x USB 3.0 'B'-Stecker
- Entwickelt und konstruiert gemäß den SuperSpeed USB 3.0-Spezifikationen
- Hochwertige abgeschirmte Twisted Pair (STP)-Konstruktion
- Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s
- Vergossene Steckverbinder mit Zugentlastung
- Abwärts kompatibel mit USB 2.0-Geräten

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Steckverbinderplatten	Nickel
	Typ der Kabelabschirmung	Folie, abgeschirmtes Twisted Pair
	Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
<b>Leistung</b>	Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
<b>Steckverbinder</b>	Steckverbinder A	1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Stecker
	Steckverbinder B	1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Stecker
<b>Physische Eigenschaften</b>	Drahtstärke	28 AWG
	Farbe	Schwarz
	Kabellänge	6.6 ft [2 m]
	Produktbreite	0.4 in [11 mm]
	Produktgewicht	3 oz [84 g]
	Produkthöhe	0.6 in [14 mm]
	Produktlänge	6.6 ft [2 m]
	Steckverbinderart	Gerade auf rechtsgewinkelt
<b>Verpackungsinformationen</b>	Paketmenge	1
	Versandgewicht (Verpackung)	3.2 oz [92 g]
<b>Verpackungsinhalt</b>	Im Paket enthalten	1 - 2 m schwarzes SuperSpeed USB 3.0-Kabel, rechtsgewinkelt A auf B - Stecker/Stecker

Product appearance and specifications are subject to change without notice.