

2m USB 3.0 SuperSpeed Kabel A auf B rechts gewinkelt - Schwarz

Product ID: USB3SAB2MRA



Das 2 m lange schwarze USB 3.0 A-auf-B-Kabel USB3SAB2MRA ist mit einem rechtsgewinkelten USB A-Stecker versehen, sodass Sie Ihre USB 3.0 B-Peripheriegeräte selbst an schwer erreichbaren und engen Stellen an Ihren PC, Laptop oder Server anschließen können.

Der rechtsgewinkelte USB A-Anschlüsse positioniert das Kabel nahezu bündig gegen eine Wand oder eine andere Oberfläche. So besteht keine Platzanforderung wie im Falle einer geraden Verbindung vom Kabel in den USB-Anschluss.

Das 2 m lange Kabel nutzt bei Verwendung mit einem USB 3.0-Host und -Gerät den vollen SuperSpeed USB 3.0-Standard und bietet so eine Bandbreite von 5 Gbit/s.

Zudem ist das rechtsgewinkelte USB 3.0-Kabel als hochwertiges Shielded Twisted Pair (STP)-Kabel konstruiert und trägt so dazu bei, elektromagnetische Interferenzen zu vermeiden und gewährleistet eine zuverlässige Datenkommunikation.

Das USB 3.0 A-auf-B-Kabel USB3SAB2MRA wird für garantierte Qualität und Zuverlässigkeit mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Schließen Sie ein SuperSpeed USB 3.0 Typ B-Peripheriegerät (Festplattengehäuse, Kartenleser, Dockingstation, Video Capture-Gerät usw.) selbst in schwer erreichbaren Bereichen oder an engen Stellen an einen USB 3.0-fähigen Desktopcomputer, Laptop oder Server an.

Features

- 1x rechtsgewinkelt USB 3.0 A-Stecker
- 1x USB 3.0 'B'-Stecker
- Entwickelt und konstruiert gemäß den SuperSpeed USB 3.0-Spezifikationen
- Hochwertige abgeschirmte Twisted Pair (STP)-Konstruktion
- Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s
- Vergossene Steckverbinder mit Zugentlastung
- Abwärts kompatibel mit USB 2.0-Geräten

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|---|
| Hardware | Warranty | Lifetime |
| | Steckverbinderplatten | Nickel |
| | Typ der Kabelabschirmung | Folie, abgeschirmtes Twisted Pair |
| | Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Leistung | Typ und Rate | USB 3.0 – 5 Gbit/s |
| Steckverbinder | Steckverbinder A | 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Stecker |
| | Steckverbinder B | 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Stecker |
| Physische Eigenschaften | Drahtstärke | 28 AWG |
| | Farbe | Schwarz |
| | Kabellänge | 6.6 ft [2 m] |
| | Produktbreite | 0.4 in [11 mm] |
| | Produktgewicht | 3 oz [84 g] |
| | Produkthöhe | 0.6 in [14 mm] |
| | Produktlänge | 6.6 ft [2 m] |
| | Steckverbinderart | Gerade auf rechtsgewinkelt |
| Verpackungsinformationen | Paketmenge | 1 |
| | Versandgewicht (Verpackung) | 3.2 oz [92 g] |
| Verpackungsinhalt | Im Paket enthalten | 1 - 2 m schwarzes SuperSpeed USB 3.0-Kabel, rechtsgewinkelt A auf B - Stecker/Stecker |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.