

## Cavo USB 3.0 SuperSpeed da 3 m nero - Angolare destro A a B - M/M

Product ID: USB3SAB3MRA



Il cavo USB 3.0 A a B da 3m nero USB3SAB3MRA presenta un connettore maschio USB 'A' con angolare destro che consente il collegamento di periferiche USB 3.0 di tipo 'B' a PC, laptop o server anche in punti di difficile accesso o spazi ristretti.

Il connettore USB 'A' con angolare destro consente il posizionamento del cavo praticamente a scomparsa sulla parete o su un'altra superficie, eliminando lo spazio solitamente necessario per un collegamento "dritto" dal cavo alla porta USB.

Sfruttando completamente le funzionalità di USB 3.0 SuperSpeed standard se utilizzato con un host e un dispositivo USB 3.0, questo cavo da 3 m offre una larghezza di banda di 5 Gbps.

Inoltre, il cavo USB 3.0 con angolare destro presenta una struttura a doppiini intrecciati schermati (STP) di alta qualità che consente di eliminare le interferenze elettromagnetiche e assicura un'affidabile comunicazione dei dati.

Il cavo USB 3.0 A a B USB3SAB3MRA è dotato della garanzia a vita StarTech.com per qualità e affidabilità garantite.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Permette di collegare una periferica USB 3.0 SuperSpeed tipo B (box esterno hard disk, lettore per schede, docking station, dispositivi di acquisizione video, ecc.) a un desktop, laptop o server dotato di USB 3.0, anche in punti di difficile accesso e spazi ristretti

### Features

- 1 connettore maschio USB 3.0 'A' con angolare destro
- 1 connettore maschio USB 3.0 'B'
- Progettato e realizzato secondo le specifiche USB 3.0 SuperSpeed
- Struttura a doppi fili intrecciati schermati (STP) di alta qualità
- Velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps
- Connettori saldati con pressacavo
- Compatibile all'indietro con USB 2.0

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Placcatura connettori	Nichel
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo schermatura cavo	Doppino intrecciato schermato in pellicola
<b>Prestazioni</b>	Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
<b>Connettore/i</b>	Connettore A	1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio
	Connettore B	1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Maschio
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	0.6 in [14 mm]
	Colore	Nero
	Diametro filo	28 AWG
	Larghezza prodotto	0.4 in [11 mm]
	Lunghezza cavo	9.8 ft [3 m]
	Lunghezza prodotto	9.8 ft [3 m]
	Peso prodotto	4.1 oz [116 g]
	Stile connettori	Dritto ad angolare destro
<b>Informazioni confezione</b>	Peso spedizione (confezione)	4.4 oz [124 g]
	Quantità confezione	1
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Cavo USB 3.0 SuperSpeed 3 m nero con angolare destro A a B - M/M

Product appearance and specifications are subject to change without notice.