

## Station d'accueil USB 3.0 universelle avec vidéo DisplayPort 4K pour PC portable

Product ID: USB3VDOCK4DP



Cette station d'accueil DisplayPort 4K pour ordinateur portable constitue un moyen économique de créer un poste de travail Ultra HD plus simple, mais hautement fonctionnel, qui peut être utilisé dans les postes de travail permanents, par plusieurs personnes dans un environnement de bureau partagé ou d'hébergement (pour les invités).

Si vous n'avez pas besoin de toutes les connexions et fonctionnalités d'une station d'accueil traditionnelle pour ordinateur portable, vous pouvez utiliser cette station d'accueil pour ajouter les connexions les plus essentielles (comme un écran supplémentaire super haute résolution) à votre ordinateur portable. La prise en charge de la résolution de qualité cinématographique 4K est parfaite pour les graphistes et concepteurs Web, les monteurs vidéo, etc.

Dès maintenant, vous ou vos collègues pouvez être plus productifs et créer un espace de travail efficace et confortable, même lorsque l'espace de bureau est réduit.



## DisplayPort 4K et des connexions essentielles, idéales pour les postes de travail simples

Cette station d'accueil pour ordinateur portable comporte des connexions de base, intégrées à un petit boîtier compact. Vous pouvez maintenant créer un poste de travail permanent ou d'hébergement (bureau partagé) dans un endroit où l'espace est limité. Cette station d'accueil constitue une solution efficace pour ajouter un écran supplémentaire, une connexion de réseau Gigabit et plusieurs appareils USB sans devoir connecter plusieurs adaptateurs individuels. Les bureaux d'hébergement ou partagés permettent aux utilisateurs d'ordinateur portable d'aller et venir facilement, sans dépendre d'un poste de travail spécifique.

Pour les utilisateurs ayant besoin d'une meilleure qualité d'image, la station d'accueil offre une connexion DisplayPort 4K qui prend en charge la résolution Ultra HD 4K x 2K (3840 x 2160p - 30 Hz).

Cette station d'accueil DP offre une connectivité simple, ce qui vous permet de faire des économies en évitant d'acquérir une station d'accueil présentant des connexions que vous n'utiliserez peut-être jamais. Elle est idéale pour quiconque souhaite optimiser sa connectivité dans pratiquement tout environnement ou application.

Il s'agit d'une station d'accueil économique, qui offre néanmoins tous les ports essentiels d'un poste de travail de taille normale, comme une sortie DisplayPort, et qui, lorsqu'elle est utilisée conjointement à l'écran de votre ordinateur portable, vous permet de facilement configurer deux écrans.

Cette station d'accueil 4K est idéale pour les professionnels qui travaillent avec des images détaillées ou de grandes feuilles de calcul, comme les ingénieurs, les animateurs et les analystes financiers.



### La conception compacte optimise votre espace disponible

Si votre espace de travail physique est restreint, cette station d'accueil USB 3.0 (également appelée USB 3.1 Gen 1 - 5 Gb/s) peut s'avérer utile. Sa conception compacte occupe une surface minime, ce qui vous permet de l'intégrer à des espaces plus réduits que ceux requis par les stations d'accueil ou ordinateurs de bureau traditionnels.

En optimisant votre espace disponible, cette station d'accueil compacte peut vous aider à éliminer les dépenses supplémentaires ainsi que l'achat de bureaux, boxes ou espaces de travail supplémentaires.

Cette station d'accueil, qui comporte moins de ports intégrés dans un petit boîtier compact, convient parfaitement aux espaces de travail à court terme (bureaux partagés). Elle est donc idéale pour le déploiement de masse dans les entreprises, les salles de classe, les labos informatiques et les milieux gouvernementaux. De plus, elle s'intègre facilement aux bureaux privés ou d'hébergement, dont l'espace est limité.



## Le port de charge rapide toujours actif facilite le chargement

Vous pouvez éviter les soucis causés par une batterie déchargée et vous assurer que votre appareil mobile est toujours prêt grâce au port USB de charge rapide et synchronisation de votre station d'accueil. Par ailleurs, le port USB toujours actif charge vos appareils même lorsque votre ordinateur portable n'est pas connecté à la station d'accueil.

Lorsque vous êtes pressé, le port USB d'accès facile permet de charger votre smartphone ou votre tablette plus rapidement que les ports USB traditionnels. Grâce à ce port sur le panneau avant, votre appareil mobile se trouve toujours à portée de main pour que vous puissiez simultanément effectuer votre travail tout en chargeant facilement votre appareil à votre poste de travail.



## Prise en charge universelle

Contrairement à certaines stations d'accueil propriétaires conçues pour fonctionner uniquement avec des modèles d'ordinateurs portables spécifiques, cette station d'accueil universelle pour ordinateur portable est compatible avec plusieurs marques. Il vous suffit de la connecter au port USB 3.0 de votre ordinateur portable pour commencer à l'utiliser. La prise en charge universelle vous permet d'utiliser cette station d'accueil avec différents ordinateurs portables, actuels et futurs.

Le modèle USB3VDOCK4DP bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

## Certifications, Reports and Compatibility



## Applications

- Créez un bureau d'hébergement pour les invités (bureau partagé) 4K pour les utilisateurs BYOD (Apportez votre propre appareil) ou pour les applications CYOD (Choisissez votre propre appareil) où les entreprises proposent une sélection d'ordinateurs portables, qui peuvent être utilisés à un poste de travail
- Profitez pleinement de la technologie Ultra HD et connectez un seul écran 4K avec des résolutions et une qualité supérieures, même si la carte vidéo de votre ordinateur portable n'offre pas de prise en charge native
- Faites des économies en utilisant une station d'accueil comportant seulement les ports dont vous avez besoin, ou en déployant une seule station d'accueil universelle pour ordinateur portable pour plusieurs employés ou invités
- Compatible avec la plupart des ordinateurs portables USB 3.0, comme votre Ultrabook™, Microsoft® Surface™ Pro, Surface Book, Surface 3, Lenovo® Yoga, MacBook et de nombreuses tablettes Windows
- Créez un poste de travail à une sortie vidéo, idéal pour les petits bureaux ou les bureaux personnels ainsi que pour les petites, moyennes et grandes entreprises

## Features

- Ajoutez des ports essentiels à votre ordinateur portable et créez un poste de travail 4K permanent à une sortie vidéo, ou un espace de travail à court terme (bureau d'hébergement ou partagé)
- Créez un poste de travail Ultra HD 4K (3840 x 2160p) dans votre bureau ou tout environnement présentant un espace limité grâce à un boîtier compact et réduit, offrant une connectivité de port plus simple
- Une façon économique d'ajouter des ports à votre ordinateur portable, comme DisplayPort 4K, USB de charge rapide, USB 3.0, Gigabit Ethernet et prise de casque d'écoute
- Le port USB de charge rapide, toujours actif, charge les appareils sans connexion à un ordinateur portable et prend en charge la spécification de charge de batterie USB 1.2
- Trois ports USB 3.0 - deux ports standard, un port de charge rapide et de synchronisation
- Compatibilité universelle, fonctionne avec quasiment tous les ordinateurs portables équipés de la technologie USB 3.0
- Port de casque d'écoute TRRS 4 points de 3,5 mm d'accès facile (audio plus microphone)
- Port RJ45 Gigabit Ethernet avec prise en charge Wake-on-LAN (WOL)
- Configuration rapide et simple

- La conception solide et durable offre une performance fiable
- Inclut un câble hôte USB 3.0
- Prend en charge les systèmes d'exploitation Windows, Mac et Chrome OS

<b>Matériel</b>	Warranty	3 Years	
	Écrans pris en charge	1	
	ID du chipset	DisplayLink - DL-5700 VIA/VLI - VL812	
	Normes de l'industrie	Spécification de charge de batterie USB rév. 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Rétrocompatible avec les normes USB 2.0/1.1	
	Port(s) à charge rapide	Oui	
	Prise en charge 4K	Oui	
	Type de bus	USB 3.0	
<b>Performance</b>	MDIX auto	Oui	
	Prise en charge duplex complet	Oui	
	Prise en charge UASP	Oui	
	Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps	
	Résolutions numériques max.	3840 x 2160 @ 30Hz (DisplayPort - Single Display) Lower resolutions are also supported. For example, if the max is 3840 x 2160p (4K), it also supports 2560 x 1600p and 2560 x 1440p.	
	Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s	
	Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex intégral)	
<b>Connecteur(s)</b>	Types de connecteur	1 - DisplayPort (20 broches) Femelle 1 - USB 3.0 A (charge rapide, 9 broches) Femelle 2 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle 1 - RJ-45 Femelle 1 - Mini-jack 3,5 mm (4 positions) Femelle 1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle 1 - Fente de verrouillage de sécurité Femelle	
	<b>Logiciel</b>	Compatibilité système d'exploitation Windows® 7, 8, 8.1, 10 Mac OS® 10.8 à 10.12, 10.14 - 10.15 Chrome OS v55+	
	<b>Notes spéciales / Configuration</b>	Configurations du système et du câblage	Ordinateur compatible USB avec port USB 3.0 libre
		Remarque	Un écran DisplayPort pouvant prendre en charge la résolution 4K est nécessaire pour obtenir des résolutions 4K x 2K

La performance peut être limitée par la connexion à un port hôte USB 2.0 ou l'utilisation d'un câble de connexion hôte USB 2.0 (câble hôte USB 3.0 inclus)

L'USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette connectivité standard offre des vitesses jusqu'à 5 Gb/s

Les écrans étendus sont actuellement pris en charge uniquement par les produits DisplayLink sur macOS 10.11 à 10.13.3. Cela pourrait changer dans les prochaines versions.

<b>Indicateurs</b>	Indicateurs lumineux	1 - Liaison (vert) 1 - Activité (jaune)
<b>Alimentation</b>	Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
	Center Tip Polarity	Positif
	Consommation électrique	20
	Courant de sortie	4 A
	Courant d'entrée	0.8 A
	Tension de sortie	5 DC
	Tension d'entrée	100 - 240 AC
	Type de prise	M
<b>Conditions environnementales</b>	Humidité	Humidité relative de 20~80 %
	Température de fonctionnement	5°C to 50°C (41°F to 122°F)
	Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
<b>Caractéristiques physiques</b>	Couleur	Noir et argent
	Hauteur du produit	1 in [2.6 cm]
	Largeur du produit	3.1 in [79 mm]
	Longueur du produit	5.5 in [13.9 cm]
	Poids du produit	5 oz [142 g]
	Type de boîtier	Plastique
<b>Informations d'emballage</b>	Package Height	2.1 in [53 mm]
	Package Length	5.9 in [15.1 cm]
	Package Width	8.4 in [21.4 cm]
	Poids brut	19.6 oz [556 g]
<b>Contenu du paquet</b>	Inclus dans le paquet	1 - Station d'accueil pour ordinateur portable



1 - Câble hôte USB 3.0 (1 m)

1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord /  
EU / GB / ANZ)

1 - Manuel d'instruction

---

Product appearance and specifications are subject to change without notice.