

Cargador de Pared USB de 4 Puertos - para Viajes Internacionales - 34W/6,8A - Blanco

Product ID: USB4PACWH



Este cargador de 4 puertos le permite mantener todos sus dispositivos móviles cargados y listos para su uso, sin importar dónde se encuentre el usuario. Ya sea que se encuentre en casa, en la oficina o de viaje, podrá cargar hasta cuatro dispositivos a la vez.

Adaptador portátil universal de alimentación que es perfecto para viajes internacionales

El cargador de pared incluye un adaptador universal de alimentación, el cual permite la conexión con prácticamente cualquier tomacorriente del mundo. Por lo tanto, no importa a dónde viaje, pues sin duda podrá cargar en cualquier país sus dispositivos móviles y tenerlos listos para su uso.

Además, su diseño compacto hace de este cargador el accesorio móvil perfecto para llevarlo dentro de su equipaje de mano. Este cargador portátil USB de pared incluye un conector para Norteamérica que se repliega y permite llevarlo cómodamente dentro del maletín de su ordenador portátil o cualquier otra bolsa. Asimismo, puede llevar consigo el enchufe internacional correcto donde quiera que viaje, preparado para cargar su dispositivo cuando llegue a su destino.

La salida de alimentación compartida le permite cargar hasta cuatro dispositivos a la vez

El cargador multipuerto está dotado de la tecnología Smart IC, la cual permite identificar el tipo de dispositivo que está conectado a cada puerto. Como el cargador reconoce el dispositivo conectado, ofrece la carga óptima específica para cada dispositivo.

Asimismo, el cargador puede suministrar alimentación de hasta 34W en total, con 6,8 amperios compartidos entre los cuatro puertos. Esto significa que se pueden cargar dos tablets y dos teléfonos al mismo tiempo.

Un cargador para todos sus dispositivos móviles, compatible con la mayoría de teléfonos y tablets

El cargador es compatible con la Especificación USB para carga de baterías versión 1.2, lo cual garantiza la compatibilidad con una amplia gama de dispositivos móviles, incluyendo iPhone e iPad de Apple, los modelos de tablet Microsoft® Surface™, Samsung Galaxy Tab™ y muchos más.

Una estación de carga dedicada para su escritorio

Mantenga el cargador en su escritorio/mesa y utilícelo como estación de carga dedicada para sus dispositivos móviles, ya sea en casa o en la oficina. La consolidación de la carga de sus dispositivos USB en un solo cargador USB multipuerto constituye una solución más eficiente y evita el uso de varios tomacorrientes o regletas, lo cual representa un valioso ahorro en espacio.

Protección para sus dispositivos: medidas de seguridad integradas

La estación de carga USB integra medidas de seguridad que garantizan la protección de todos sus dispositivos contra daños debidos a sobrecalentamiento, sobretensión, sobrecarga o cortocircuitos. Si se sobrepasa el límite de 34W, la alimentación que reciban los dispositivos conectados se apagará, y el cargador se restablecerá automáticamente hasta reducir la carga a niveles seguros.

El cargador USB4PACWH ofrece un rendimiento fiable, avalado por la garantía de dos años de StarTech.com.

Nota: Algunos dispositivos móviles de marcas como Samsung y BlackBerry® utilizan conectores propietarios de alimentación que no son compatibles con los cargadores de última generación. Consulte la documentación del fabricante para garantizar la compatibilidad con el cargador USB4PACWH.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Cargue dos tablets y dos teléfonos simultáneamente
- Cargue cuatro teléfonos a la vez
- Configure una estación de carga dedicada en casa o en la oficina

Features

- Cargue sus dispositivos en casa o en otros países, gracias al adaptador de alimentación incluido
- Obtenga la carga más rápida posible para cada dispositivo conectado: hasta un total de 34W (6,8 amperios) compartidos entre los cuatro puertos
- Cargue casi cualquier dispositivo móvil gracias a la compatibilidad con la especificación USB para carga de baterías versión 1.2

| | | |
|--------------------------------|-----------------------------|---|
| | Warranty | 2 Years |
| Conector(es) | Conector A | 1 - Alimentación NEMA 1-15 (Norteamérica) Conector 1 - BS 1363 Power (UK) Conector 1 - Alimentación CEE 7/16 (conector para Europa) Conector 1 - Alimentación AS/NZS 3112 (Australia) Conector |
| | Conector B | 4 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra |
| Requisitos de Energía | Alimentación de Salida | 6.8A |
| | Corriente de Entrada | 0.9A |
| | Tensión de Entrada | 100 - 240 AC |
| | Tensión de Salida | 5 DC |
| Características Físicas | Altura del Producto | 1.7 in [4.3 cm] |
| | Ancho del Producto | 2.1 in [53 mm] |
| | Color | Blanco |
| | Longitud del Producto | 2.3 in [59 mm] |
| | Peso del Producto | 7.4 oz [210 g] |
| Información de la Caja | Altura de la Caja | 2 in [50 mm] |
| | Ancho de la Caja | 3.2 in [82 mm] |
| | Longitud de la Caja | 8.3 in [21.2 cm] |
| | Peso (de la Caja) del Envío | 8.8 oz [249 g] |
| Contenido de la Caja | Incluido en la Caja | 1 - 4-port USB wall charger 1 - Universal Power Adapter (NA/UK/EU/AUS) |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.