

## 2m USB 2.0 A auf B Kabel rechts gewinkelt - St/St

Product ID: USBAB2MR



Das 2 Meter lange USB-Druckerkabel USBAB2MR ist mit einem USB A-Stecker und einem rechtsgewinkelten USB B-Stecker ausgestattet und sorgt für eine hochwertige Verbindung mit USB 2.0-Peripheriegeräten.

Mit dem rechtsgewinkelten USB B-Anschluss können Sie USB 2.0-Drucker, Scanner, externe Festplatten usw. auch an schwer erreichbaren und engen Stellen anschließen.

Dieses gewinkelte USB-Kabel ist nur aus hochwertigen Materialien gefertigt und wurde fachkundig für spezielle Strapazierfähigkeit entwickelt. Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Anschließen von USB 2.0-Geräte wie Drucker, Scanner oder externen USB-Festplatten selbst in schwer erreichbaren Bereichen und an engen Stellen

### Features

- 1x USB 'A'-Stecker
- 1x rechtsgewinkelte USB B-Stecker
- Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
- Unterstützt USB-Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Steckverbinderplatten	Nickel
	Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
	Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
<b>Steckverbinder</b>	Steckverbinder A	1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
	Steckverbinder B	1 - USB B (4-polig) Stecker
<b>Physische Eigenschaften</b>	Drahtstärke	24/28 AWG
	Farbe	Schwarz
	Kabellänge	6.6 ft [2 m]
	Produktbreite	0.6 in [15.4 mm]
	Produktgewicht	2.3 oz [64 g]
	Produkthöhe	0.4 in [1 cm]
	Produktlänge	6.6 ft [2 m]
	Steckverbinderart	Gerade auf rechtsgewinkelt
<b>Verpackungsinformationen</b>	Package Height	0.8 in [20 mm]
	Package Length	8.9 in [22.5 cm]
	Package Width	4.9 in [12.5 cm]
	Paketmenge	1
	Versandgewicht (Verpackung)	2.4 oz [69 g]
<b>Verpackungsinhalt</b>	Im Paket enthalten	1 - 2 m USB 2.0 A-auf-rechtsgewinkelt B-Kabel – Stecker/Stecker

Product appearance and specifications are subject to change without notice.