

Dual USB KFZ-Ladegerät mit Micro USB Kabel und USB 2.0 - 21 Watt / 4.2 A - Weiß

Product ID: USBLT2PCARW



Sind Sie Mitglied einer Fahrgemeinschaft zur Arbeit und müssen darum knobeln, wer das Tablet auf dem Weg ins Büro laden darf? Müssen Sie Tablet und Telefon gleichzeitig laden, sodass beide einsatzbereit sind, wenn Sie Ihr Ziel erreichen?

In jeder Situation bietet dieses Fahrzeugladegerät mit zwei Anschlüssen eine leistungsfähige Lösung zum gleichzeitigen Laden von zwei Mobilgeräten während Sie unterwegs sind.



Gleichzeitiges Laden

Sie können jedes Lightning™-Mobilgerät, einschließlich iPad® oder iPhone®, mithilfe dieses praktischen 2-in-1-Adapters laden. Und da das Kabel direkt am Ladegerät befestigt ist, geht es im Fahrzeug niemals verloren oder beim Fahren gerät außer Reichweite.

Dank des integrierten USB-Anschlusses haben Sie die Möglichkeit, gleichzeitig ein zusätzliches Apple®-Gerät, einschließlich eines zweiten iPad, entweder mithilfe eines separaten oder eines zu laden.

Sie haben kein zweites Apple-Gerät? Mit diesem Adapter können Sie auch Micro USB oder Mini USB-fähige Mobilgeräte, z. B. Smartphone, Tablet oder GPS, mithilfe eines Mini/Micro USB-Kabels laden.


Leistungsfähiges Laden

Was auch immer Sie laden, Sie können stets sicher sein, dass die korrekte Ladeleistung für alle Mobilgeräte verfügbar ist.

Jeder Ladeanschluss bietet 2,1 A Strom, um sicherzustellen, dass Sie genug Leistung zum Laden für jedes Gerät von Telefon bis Tablet haben. Ob Sie nun zwei Tablets gleichzeitig oder ein Telefon oder ein Tablet laden, Sie können sich sicher sein, dass alle Mobilgeräte einsatzbereit sind, wenn Sie sie benötigen.

Dieses strapazierfähige weiße Ladegerät mit zwei Anschlüssen USBLT2PCARW wird mit der 2-jährigen StarTech.com-Garantie geliefert, um eine zuverlässige Leistung zu gewährleisten.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Laden Sie Ihr Lightning-fähiges Apple-Mobilgerät mit einem 2,1 A Lightning-Ladekabel
- Laden Sie ein zweites digitales Mobilgerät über den 2,1 A USB 2.0-Port

Features

- 1x 2,1 A Lightning-Ladekabel
- 1x 2,1 A USB 2.0-Port
- Kompaktes Design

Hardware	Warranty	2 Years
	Steckverbinderplatten	Nickel
	Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
	Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder	Steckverbinder A	1 - Fahrzeugzigarettenanzünder (12V AUX)
	Steckverbinder B	1 - Apple Lightning-Anschluss (8-polig) Stecker 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Strom	Ausgangsspannung	5 DC
	Ausgangsstrom	Port 1 - 2.1A Port 2 - 2.1A
	Eingangsspannung	12 ~ 24 DC
	Eingangsstrom	2.2 ~ 1.2A
Physische Eigenschaften	Farbe	Weiß
	Kabellänge	3.9 in [10 cm]
	Produktbreite	1.4 in [35 mm]
	Produktgewicht	1.8 oz [52 g]
	Produkthöhe	1 in [2.5 cm]
	Produktlänge	13.4 in [34 cm]
Verpackungsinformationen	Package Height	1.6 in [40 mm]
	Package Length	4.9 in [12.5 cm]
	Package Width	3.2 in [81 mm]
	Paketmenge	1
	Versandgewicht (Verpackung)	2.3 oz [64 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - Lightning-KFZ-Ladegerät mit zusätzlichem USB-Ladeanschluss - High Power 21 Watt / 4,2 Amp

Product appearance and specifications are subject to change without notice.