

Cable de 2m Micro USB con conector acodado a la izquierda - Cable de Carga y Sincronización

Product ID: USBAUB2MLA



Este cable Micro-USB, con alambre de 0,25 mm², proporciona toda la alimentación necesaria para cargar sus dispositivos móviles más rápido.

Además, el conector Micro-USB en ángulo izquierdo es ideal para la carga de sus dispositivos móviles en un coche, o para acceder a su dispositivo móvil mientras está conectado a un tomacorriente u ordenador.

Obtenga toda la carga de alimentación necesaria para sus dispositivos móviles

Teléfonos y tablets diferentes requieren una potencia específica de alimentación para cargarse de forma eficiente. Puede que un teléfono requiera solo 1,0A de alimentación, mientras que un tablet necesite 2,4A.

Este cable Micro-USB está diseñado para suministrar total alimentación a sus dispositivos móviles, a fin de que todos se puedan cargar a la velocidad correspondiente.

Conecte con facilidad

El conector Micro-USB en ángulo izquierdo permite la conexión con puertos de difícil acceso, lo cual resulta ideal para la carga de sus dispositivos móviles instalados en el coche. Ahora es posible mandar mensajes de texto, trabajar o disfrutar de videojuegos mientras carga su dispositivo móvil, sin estorbo del cable.

El conector en ángulo evita que, para lograr la conexión, se produzcan torceduras o tensiones del cable. Ofrece un ajuste más natural en el punto de conexión, lo cual evita tensiones y daños innecesarios en el cable y en el puerto del dispositivo.

Cargue y sincronice sus dispositivos móviles USB

Cargue sus teléfonos móviles y tablets equipados con USB 2.0 Micro-B con total potencia de alimentación de carga, sin aumento del tiempo de carga, incluso a una distancia de 2 metros de su cargador.

El cable de larga longitud no está limitado por la distancia y le permite mantener la conexión incluso cuando se está tomando notas en una sala de juntas, poniéndose al día con los mensajes de correo electrónico en una habitación de hotel, o leyendo en una cafetería.

El cable USBAUB2MLA de 2 metros está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, con fiabilidad garantizada.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Cargue y sincronice sus dispositivos móviles Micro-USB
- Reemplace el cable incluido con su dispositivo Micro-USB o utilícelo como cable extra al viajar/desplazarse

Features

- Obtenga toda la carga de alimentación necesaria para sus dispositivos móviles Micro-USB
- Conecte sus dispositivos incluso en espacios estrechos o de difícil acceso
- Fiabilidad garantizada, con la garantía de por vida de StarTech.com

Hardware	Warranty	Lifetime
	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
	Revestimiento del Conector	Níquel
	Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento	Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)	Conector A	1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
	Conector B	1 - USB Micro B (5 pines) Macho
Características Físicas	Calibre del Conductor	24/30 AWG
	Color	Negro
	Estilo de Conector	Recto con Orientación hacia la Izquierda
	Longitud del Cable	6.6 ft [2 m]
	Longitud del Producto	6.6 ft [2 m]
	Peso del Producto	1.8 oz [52 g]
Información de la Caja	Altura de la Caja	0.4 in [10 mm]
	Ancho de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	8.9 in [22.5 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	1.8 oz [52 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Cable Micro-USB 2.0 de 2m en ángulo izquierdo para carga de tablets y smartphones

Product appearance and specifications are subject to change without notice.