

Micro USB Lade- und Sync-Kabel St/St - Links gewinkelt Micro-USB - 0,5m

Product ID: USBAUB50CMLA



Mit 0,2mm² Draht bietet Ihnen dieses Micro-USB-Kabel den gesamten Strom, den Sie benötigen, um Ihre Mobilgeräte schneller aufzuladen. Das Kabel ist mit einem linksgewinkelten Micro-USB-Stecker versehen, sodass Sie es ausgezeichnet für den Ladevorgang Ihrer Mobilgeräte in einem Auto nutzen können. Auch der Zugriff auf Ihr Mobilgerät bleibt möglich, während es an ein Ladegerät im Auto oder am Computer angeschlossen ist.

Stellen Sie Ihren Mobilgeräten die vollständige Ladeleistung zur Verfügung

Verschiedene Telefone und Tablets erfordern für einen effizienten Ladevorgang bestimmte Strommengen. Während ein Telefon mit nur 1,0 A an Strom auskommen kann, ist es möglich, dass ein Tablet 2,4 A benötigt.

Dieses Micro-USB-Kabel wurde entwickelt, um Ihren Mobilgeräten die vollständige Leistung zur Verfügung zu stellen, sodass Sie alle Ihre Geräte mit der erwarteten Geschwindigkeit laden können.

Einfach anschließen

Dank des linksgewinkelten Micro-USB-Steckers können Sie Verbindungen mit Ports herstellen, die schwer zu erreichen sind, was perfekt für das Aufladen Ihrer im Auto befestigten Mobilgeräte ist. Während des Ladevorgangs können Sie Ihr Mobilgerät sogar für Textnachrichten, zum Arbeiten oder zum Spielen nutzen, ohne dass Ihnen das Kabel dabei im Weg ist.

Der gewinkelte Anschluss verhindert außerdem, dass sich das Kabel verdreht oder zu sehr spannt und dass deshalb keine Verbindung hergestellt werden kann. Es bietet eine bessere natürliche Passform am Anschlusspunkt und vermeidet so unnötige Belastungen und Schäden am Kabel und am Geräteanschluss.

Laden und synchronisieren Sie Ihre USB-Mobilgeräte

Tauschen Sie das Micro-USB-Kabel aus, das mit Ihrem Gerät geliefert wurde, oder bewahren Sie eines als Ersatzkabel für die Reise auf. Auf diese Weise sind alle Ihre Geräte stets einsatzbereit, während Sie unterwegs sind. Dank des kurzen Kabels mit einer Länge von 0,5 m ist dies eine ausgezeichnete Lösung für Verbindungen über kurze Distanz und mobile Anwendungen, z. B. beim Aufladen an einem mobilen Ladegerät, an öffentlichen Ladestationen oder an Ihrem Laptop.

Das 0,5 m-Kabel USBAUB50CMLA fällt unter die Garantie von StarTech.com zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit für die gesamte Produktlebensdauer.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Laden und synchronisieren Sie Micro USB-Mobilgeräte
- Ersetzen Sie das mit dem Micro USB-Gerät mitgelieferte Kabel, oder führen Sie einfach ein Ersatzkabel auf Reisen mit

Features

- Volle Ladeleistung für Ihre Micro USB-Mobilgeräte
- Schließen Sie Ihr Gerät selbst an schwer erreichbaren und engen Stellen an
- Mobiles Design passt gut in jede Tragetasche

Hardware	Warranty	Lifetime
	Steckverbinderplatten	Nickel
	Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
	Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung	Typ und Rate	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder	Steckverbinder A	1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
	Steckverbinder B	1 - USB Micro-B (5-polig) Stecker
Physische Eigenschaften	Drahtstärke	24/30 AWG
	Farbe	Schwarz
	Kabellänge	1.6 ft [0.5 m]
	Produktgewicht	0.6 oz [18 g]
	Produktlänge	1.6 ft [0.5 m]
	Steckverbinderart	Gerade auf linksgewinkelt
Verpackungsinformationen	Package Height	0.4 in [10 mm]
	Package Length	8.9 in [22.5 cm]
	Package Width	4.9 in [12.5 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	0.8 oz [24 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - Micro-USB-Kabel

Product appearance and specifications are subject to change without notice.